数据信息页

THM WO 25.4/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 9.4 - 18.8 mm, 25.4 x 93 mm, 白色
订货号	2711990000
类型	THM WO 25.4/93 WS
GTIN (EAN)	4050118749946
数量	500 items

数据信息页

THM WO 25.4/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.0012 inch
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch
宽度	93 mm	宽度 (英寸)	3.6614 inch
净重	0.3 g		

温度

工作温度范围	-40…150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂
打印方向	水平和垂直的
打印类型	空白
宽度	93 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	150 °C
最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色
卤素	不
基础材料	聚酯纤维胶片
打印标志	无
每个包装单元的标记号数量	供电形式 卷装标签
认证符合 UL 969	是
适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers
工作温度范围	-40…150 °C
每卷数量	500

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	277 mm²
最大电缆外径	18.8 mm	最小电缆外径	9.4 mm
导线外径	9.4 - 18.8 mm	导线压接面积	277 mm²

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO 25.4/93 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本
订货号	2005080000	墨带
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	2005070000	墨带
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	