

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





聚酰胺电缆头,适用于防爆区 Exe (增强安全防爆)和 Exi (本安防爆)。

魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准,还极为灵活:电 缆接头性能出色,得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围,因此不受任何限制。产品都已经过测试,满足现行标准和 EN 60079-0 指令,并经过 ATEX和 IECEx 认证。

通用订货数据

	VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6	
订货号	<u>2722140000</u>	
类型	VG M25 EXE 14-18 SI7J G4	
GTIN (EAN)	4050118821376	
数量	25 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	<u>'</u>			
<u> </u>	CE			
认证 ************************************	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO			
MAMID 认证				
	(
ROHS				
尺寸和重量				
 高度	41.6 mm	高度 (英寸)	1.6378 inch	
	35 mm	长度 (英寸)	1.378 inch	
净重	24 g			
<u> </u>				
工作温度	-60 °C70 °C			
环保产品合规			<u>'</u>	
RoHS 合规状态				
REACH SVHC		物质 (SVHC)		
	1,22 1313,250,1	1335 ()		
电缆接头认证号				
 标识	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	电缆接头 (INMETRO) 认证号	DNV 18.0150 X/01	
10, 67	IP66/68	电现换人 (INVIETTIO) 从证与	DIV 10.0130 X/ 01	
DEF 验收条件	ATEX, IECEX			
—————————————————————————————————————				
A2/13 & XX			<u></u>	
最大电缆外径	18 mm	最小电缆外径	14 mm	
带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	拧紧力矩矩	5.5 Nm	
	bar (30分钟)			
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	70 °C	
最小工作温度	-60 °C	螺距	1.5 mm	
卤素	不	标准	IEC 60079-0, EN 60079-0 IEC 60079-7, EN 60079-7	
			EN 60079-31, IEC	
			60079-31	
抗冲击力	7 焦耳,符合 IEC 60079-0	AF 尺寸 1	33 mm	
AF 尺寸 2	标准 33 mm		IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	
AF 尺寸 Z	33 mm	约扩守级	bar (30分钟)	
 电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6	
密封件		密封	硅胶	
螺纹 (外部)	M 25	螺纹长度	10 mm	
螺帽最大扭矩	8.00 Nm	支撑螺丝最大扭力	8.00 Nm	
支撑螺丝最小扭力	7.00 Nm	螺帽最小扭矩	7.00 Nm	
防爆类型	Ex e 提高安全性	安装指导	参见安装指南	
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441	

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-02
ECLASS 13.0	27-14-08-02	ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母,黑色



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

 类型
 SKMU M25 K SW
 版本

 订货号
 1736940000
 SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 25, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GTIN (EAN))

 4008190956417
 GF30)

 数量
 25 ST