WPD 201 4X25/4X16 BN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





楼宇安装布线

针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如 汇流排和 汇流排支架。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
订货号	<u>2731250000</u>
类型	WPD 201 4X25/4X16 BN
GTIN (EAN)	4050118810479
数量	2 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS 一到

尺寸和重量

深	49.3 mm	深度 (英寸)	1.9409 inch
高度	55.7 mm	 高度 (英寸)	2.1929 inch
宽度	43.6 mm	 宽度 (英寸)	1.7165 inch
净重	132 g		

温度

存储温度	-25 °C55 °C	最小持续工作温度	-50 °C	
最大持续工作温度	130 °C			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9436182c-fbd0-49e8-bf45-a0deac7233a9

其它技术参数

可卡装	是	防爆版	是	
中 本 → →	古坟上左巴劫上	_	· -	

可压接导线 (其它联接)

++ t == 0 + + + + + + + + + + + + + + + + +	
其他联接方式的接口类型 螺钉联接	

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 4	连接方向 水平进线
联接类型 2	螺钉联接	
联接点数量	8	
压接范围,最小	1.5 mm²	
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最小	带管状端 1.5 mm²	
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最小	带管状端 1.5 mm²	最大压接面积 软导线 0 mm²
最小多股导线接线截面积	1.5 mm²	
接线截面积,多股线,最小	1.5 mm²	
异线连接截面积 单股硬异线	最小 1.5 mm ²	

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	浅灰
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

目录日期/图纸 2

WPD 201 4X25/4X16 BN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值			
水がり正臣			
类型	螺钉连接	必须的端板	无
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	层,内部桥接	是
安装导轨已装备	TS 35		 无
PE 功能	无	PEN功能	无
通用的			
回路数	1	B.经复大厂校表现 A.M.C	AWG 4
凹岭数 导线最小压接面积 AWG	AWG 16	导线最大压接面积 AWG 标准	IEC 60947-7-1, UL 1059
守线取小压接回标 AVVG 安装导轨已装备	TS 35	<u> </u>	IEC 60947-7-1, OL 1059
	,		'
			<u> </u>
额定横截面	25 mm ²	额定电压	1000 V
额定交流电压	1000 V	额定直流电压	1000 V
额定电流	152 A	最大电流	152 A
标准	IEC 60947-7-1, UL 1059		
分类			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897 EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000897 EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-20
		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-01-19 27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLA33 19.U	27-25-01-19		

目录日期/图纸 3

WPD 201 4X25/4X16 BN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸











