数据信息页

# PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:
• 厂商的PLC接插件。
• 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽)， 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
• 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 2732160015 |
| 类型 | PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-1M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986602113 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 283 g |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆长度 | 1.5 m | 适用于 | 模拟信号 |
| 基础材料 | PVC | 电缆 | 电缆 LiYCY |
| 接口联接器 | SUB-D FEMALE 25P | 最小回路数 | 20回路 |
| 电缆外径 | 8.7 - 1 mm | PLC 侧接联接器 | SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm² | | |

### 电气数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大总电流 | 0.125 A | 每路允许的最大电流 | 1 A |
| 导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m | 工作电压 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| 电容（线芯/线芯） | 300 pF/m | 电容（线芯/屏蔽） | 300 pF/m |

### 额定数据 UL

| | |
|---|---|
| 最大总电流 | 0.125 A |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |