

LUF 10.00/03/90 5.0SN BK BX SO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



联接牢固，满足太阳能逆变器、变频器、伺服调节器和电源等所有电力电子装置应用中的高电流和电压要求。

通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 浅绿色, 带控制杆的 PUSH IN, 压接范围, 最大: 25 mm², 盒装
订货号	2739340000
类型	LUF 10.00/03/90 5.0SN BK BX SO
GTIN (EAN)	4050118899412
数量	40 items
产品数据	IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
包装	盒装
交货状态	已取消
最后下单日期	2025-08-31T00:00:00+02:00

编制日期 20.09.2026 10:10:45 MEZ

目录日期 / 图纸

LUF 10.00/03/90 5.0SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	26.45 mm	深度 (英寸)	1.0413 inch
高度	47.03 mm	高度 (英寸)	1.8516 inch
最低安装高度	42.03 mm	宽度	31.58 mm
宽度 (英寸)	1.2433 inch	净重	31.45 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列	OMNIMATE 电源 - LU 系列	导线连接方式	带控制杆的 PUSH IN
安装在印刷电路板上	THT 焊接联接	导线出线方向	90°
间距 P (单位 : mm)	10.00 mm	间距 P (单位 : inch)	0.394 "
回路数	3	插针排数	1
由客户装配	无	层数	1
焊脚长度 (l)	5 mm	焊针规格	d = 1.2 mm, 八角形
焊接孔直径 (D)	1.6 mm	焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
每回路的焊脚数目	4	直杆螺丝刀口尺寸	0.8 x 4.0
剥线长度	18 mm	L1 (mm)	20.00 mm
L1 (inch)	0.787 "	防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20 已插入 / IP 10 未插入
防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	联接导线截面积自 6 mm ² 起触摸安全	防护等级	IP20

材料数据

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	黑色, 浅绿色
触发元件颜色	橙色, 黑色	比色表 (相似)	RAL 9011, RAL 6021
绝缘材料组	I	相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 600
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
插针材料	E-Cu	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	焊接连接的焊层结构	4...6 μm Sn matt
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-40 °C	最高操作温度	120 °C

适用导线

压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	25 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 20	导线最大压接面积 AWG	AWG 4
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.5 mm ²	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	16 mm ²
多股硬导线, 最小值 H07V-R	6 mm ²	多股硬导线, 最大值 H07V-R	25 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	25 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.5 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	16 mm ²
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.5 mm ²	最大压接面积 带管状端头, 符合 DIN 46 228/1	16 mm ²
塞规符合 EN 60999 a x b ; ø	5.3mm (B6)	参考文本	根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 C / CSA)	150 V
额定电压 (使用组 D / CSA)	600 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	61 A

LUF 10.00/03/90 5.0SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定电流 (使用组 C / CSA)	61 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	5 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 18	导线最大压接面积, AWG	AWG 6

额定数据符合 UL 1059 标准

额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	150 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059)	600 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	61 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	61 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	5 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 18	导线最大压接面积, AWG	AWG 6

包装

包装	盒装	VPE 长度	0.00 mm
VPE 宽度	0.00 mm	VPE 高度	0.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	标准	IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 06.07, IEC 60512-1-1:2002-02
	测试	原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 耐久性, 剥线长度
	评价	可用
测试 可夹紧 截面积	标准	IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 03.11
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 实心 16 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 16 mm ²
		导体类型和导线截面积 H07V-U16
		导体类型和导线截面积 H07V-U6
		导体类型和导线截面积 H07V-K16
		导体类型和导线截面积 AWG 4
	评价	传递
导体损坏和意外松动测试	标准	IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99
	要求	0.3 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 20/1
		导体类型和导线截面积 AWG 20/19
		导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
		导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
	评价	传递
	要求	2.9 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U16
		导体类型和导线截面积 H07V-K16
拉出测试	评价	传递
	标准	IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99
	要求	≥20 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 20/1
		导体类型和导线截面积 AWG 20/19
		导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
		导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
	评价	传递
	要求	≥100 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U16
		导体类型和导线截面积 H07V-K16
	评价	传递

技术数据

要求	≥ 135 N
导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 4/7
	导体类型和导线截面积 AWG 4/19
评价	传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60947-7-4	额定电流, 最少极数 (Tu = 20°C)	101 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	101 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	101 A
额定电流, 最大极数 (Tu = 40°C)	95 A	额定电压, 用于过电压等级 (污染等级 II/2)	1000 V
额定电压, 用于过电压等级 (污染等级 III/2)	690 V	额定电压, 用于过电压等级 (污染等级 III/3)	630 V
额定冲击电压, 用于过电压等级 (污染等级 II/2)	6 kV	额定冲击电压, 用于过电压等级 (污染等级 III/2)	6 kV
额定冲击电压, 用于过电压等级 (污染等级 III/3)	6 kV		

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • The test point can only be used as potential-pickup point. • The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类


ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

LUF 10.00/03/90 5.0SN BK BX SO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸




Dimensional drawing





电流温度曲线

电流温度曲线



电流温度曲线

产品优势



High stability through pin design


LUF 10.00/03/90 5.0SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品优势



PUSH IN connection up to 16 mm²

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008400000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008340000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056293	
数量	1 ST	

测试插头



创建完善解决方案时，不会有任务过小。
连接只是整体过程的一部分。在测试、分组甚至隔离电位的应用中，小细节通常是完善解决方案的关键。
没有小而重要的细节，系统就无法成为真正的系统：
• 测试插头确保能从诊断插座可靠拾取
与制造工艺和应用相配合。

通用订货数据

类型	PS 2.0 MC	版本
订货号	0310000000	PCB 接插件, 附件, 检测插头, 红色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190000059	
数量	20 ST	