
数据信息页


MPS 5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片





OMNIMATE® 4.0——下一演进阶段 OMNIMATE® 4.0 遵循单电缆技术 (OCT) 的发展趋势。模块化概念支持快速配置混合接口，用于在单个接插件中传输数据、信号和能量。因此，您可减少各种应用中的布线工作，简化维护并加快自动化过程。独特的 SNAP IN 联接技术，可加快布线过程。 最快的联接

- 独特的 SNAP IN 联接技术带来快速、安全和免工具接线的优势
- 通过采用开放压接点的 “WIRE READY” 交货方式，为连接做好准备
- 声光反馈为正确接线提供指示 创建您自己的配置
- 可通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 进行灵活配置和订购
- 即使是单独配置的产品，也可在三天内发货
- 自动为配置产品做好供货准备 方便实现模块化混合接插件
- 电源、信号和数据传输都有灵活的组合选项
- 面向未来的单-对 以太网技术

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 间距 P（单位：mm）: 5.00 mm, 回路数: 2, 180°, 盒装
订货号	2741560000
类型	MPS 5/02 S TN B B
GTIN (EAN)	4064675054993
数量	168 items
产品数据	IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 4 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12
包装	盒装

数据信息页

MPS 5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	15.5 mm	高度 (英寸)	0.6102 inch
宽度	10.8 mm	宽度 (英寸)	0.4252 inch
净重	5.51 g		

温度

环境温度	-50 °C…125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

产品系列	OMNIMATE 4.0	
联接类型	现场接线	
导线连接方式	带控制杆的 SNAP IN	
间距 P（单位：mm）	5.00 mm	
间距 P（单位：inch）	0.197 "	
导线出线方向	180°	
回路数	2	
L1（mm）	5.00 mm	
L1（inch）	0.197 "	
层数	1	
插针排数	1	
防触电保护（按照DIN VDE57106）	手指安全保护	
防触电保护（按照DIN VDE 0470）	IP 20	
防护等级	IP20	
通道电阻	≤5 mΩ	
剥线长度	9 mm	
剥线长度公差	最小	8 mm
	最大	10 mm
插拔次数	25	
插拔力 / 回路，最大	8.5 N	
拉力 / 回路，最大	8.5 N	

材料数据

绝缘材料	PBT GF	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	I
相比漏电起痕指数（CTI）	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	最低存放温度.	-25 °C
最高存放温度	55 °C	最低操作温度	-50 °C

MPS 5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最高操作温度	100 °C

适用导线

压接范围，最小	0.34 mm²		
压接范围，最大	4 mm²		
单股导线的，最小值 H05(07) V-U	0.5 mm²		
单股导线的，最大值 H05(07) V-U	2.5 mm²		
软导线，最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm²		
软导线，最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm²		
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.34 mm²		
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	2.5 mm²		
带导线管状端头，DIN 46228 部分 1，最小	0.34 mm²		
最大压接面积 带管状端头，符合DIN46 228/ 1	2.5 mm²		
绝缘层外径，最大值	4.00 mm		
可压接导线	导线连接 截面积	标称	0.34 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0,34/12 TK
	导线连接 截面积	标称	0.5 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 12 mm
		推荐的管状端头	H0,5/16 OR
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0,5/10
	导线连接 截面积	标称	0.75 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 12 mm
		推荐的管状端头	H0,75/16 W
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0,75/10
	导线连接 截面积	标称	1 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 12 mm
		推荐的管状端头	H1,0/16 GE
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H1,0/10
	导线连接 截面积	标称	1.5 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 12 mm
		推荐的管状端头	H1,5/16 R
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H1,5/10
	导线连接 截面积	标称	2.5 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H2,5/15D BL
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H2,5/10
参考文本	塑料套环的外径不应大于节距 (P)，根据产品和额定电压选择管状端头的长度。		

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	150 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	18.5 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	18.5 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	18.5 A
导线最小压接面积，AWG	AWG 20	导线最大压接面积，AWG	AWG 12
参见认证参数	规格为最大值，详情参见认证证书。		

MPS 5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C)	26.8 A
额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C)	19.7 A	额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C)	23.1 A
额定电流，最大回路数 (Tu = 40°C)	16.9 A	额定电压值（过电压等级II/污染等级2）	400 V
额定电压值（过电压等级III/污染等级2）	320 V	额定电压值（过电压等级III/污染等级3）	250 V
额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2）	4 kV	额定冲击电压（过压等级III/污染等级2）	4 kV
额定冲击电压（过压等级III/污染等级3）	4 kV		

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


MPS 5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


产品图片




Dimensional drawing



电流温度曲线



产品优势




Fastest connection technology SNAP IN

产品优势



Acoustic and visual feedback




MPS 5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

90° / 水平



OMNIMATE® 4.0——下一演进阶段 OMNIMATE® 4.0 遵循单电缆技术 (OCT) 的发展趋势。模块化概念支持快速配置混合接口，用于在单个接插件中传输数据、信号和能量。因此，您可减少各种应用中的布线工作，简化维护并加快自动化过程。独特的 SNAP IN 联接技术，可加快布线过程。 最快的联接
• 独特的 SNAP IN 联接技术带来快速、安全和免工具接线的优势
• 通过采用开放压接点的 “WIRE READY” 交货方式，为连接做好准备
• 声光反馈为正确接线提供指示 创建您自己的配置
• 可通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 进行灵活配置和订购
• 即使是单独配置的产品，也可在三天内发货
• 自动为配置产品做好供货准备 方便实现模块化混合接插件
• 电源、信号和数据传输都有灵活的组合选项
• 面向未来的单-对 以太网技术

通用订货数据

类型	MHS 5/02 H T3 B T	版本
订货号	2741400000	PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P（单位：mm）：5.00
GTIN (EAN)	4064675055389	mm, 回路数: 2, 90°, Tube
数量	48 ST	

180° / 垂直



OMNIMATE® 4.0——下一演进阶段 OMNIMATE® 4.0 遵循单电缆技术 (OCT) 的发展趋势。模块化概念支持快速配置混合接口，用于在单个接插件中传输数据、信号和能量。因此，您可减少各种应用中的布线工作，简化维护并加快自动化过程。独特的 SNAP IN 联接技术，可加快布线过程。 最快的联接
• 独特的 SNAP IN 联接技术带来快速、安全和免工具接线的优势
• 通过采用开放压接点的 “WIRE READY” 交货方式，为连接做好准备
• 声光反馈为正确接线提供指示 创建您自己的配置
• 可通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 进行灵活配置和订购
• 即使是单独配置的产品，也可在三天内发货
• 自动为配置产品做好供货准备 方便实现模块化混合接插件
• 电源、信号和数据传输都有灵活的组合选项
• 面向未来的单-对 以太网技术

通用订货数据

类型	MHS 5/02 V T3 B T	版本
订货号	8000072425	PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P（单位：mm）：5.00
GTIN (EAN)	4064675423140	mm, 回路数: 2, 180°, Tube
数量	48 ST	

数据信息页


MPS 5/02 S TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

270° / 水平



OMNIMATE® 4.0——下一演进阶段 OMNIMATE® 4.0 遵循单电缆技术 (OCT) 的发展趋势。模块化概念支持快速配置混合接口，用于在单个接插件中传输数据、信号和能量。因此，您可减少各种应用中的布线工作，简化维护并加快自动化过程。独特的 SNAP IN 联接技术，可加快布线过程。 最快的联接
• 独特的 SNAP IN 联接技术带来快速、安全和免工具接线的优势
• 通过采用开放压接点的 “WIRE READY” 交货方式，为连接做好准备
• 声光反馈为正确接线提供指示 创建您自己的配置
• 可通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 进行灵活配置和订购
• 即使是单独配置的产品，也可在三天内发货
• 自动为配置产品做好供货准备 方便实现模块化混合接插件
• 电源、信号和数据传输都有灵活的组合选项
• 面向未来的单-对 以太网技术

通用订货数据

类型	MHS 5/02 W T3 B T	版本
订货号	8000072497	PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P（单位：mm）：5.00
GTIN (EAN)	4064675329947	mm, 回路数: 2, 270°, Tube
数量	48 ST	