

## PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

## 通用订货数据

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 订货号        | 2732150015                                 |
| 类型         | <a href="#">PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-1M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986602892                              |
| 数量         | 1 items                                    |

## PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 457 g

## 通用参数

|        |                      |           |                                               |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 电缆长度   | 1.5 m                | 适用于       | 模拟信号                                          |
| 基础材料   | PVC                  | 电缆        | 电缆 LiYCY                                      |
| 接口连接器  | SUB-D FEMALE 25P     | 最小回路数     | 20回路                                          |
| 电缆外径   | 10,15 &plusmn; 1 mm  | PLC 侧接连接器 | SIEMENS ET 200SP<br>6ES7193-6BP00-0DA0<br>16P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                                               |

## 电气数据

|            |                     |            |           |
|------------|---------------------|------------|-----------|
| 最大总电流      | 3 A                 | 导线电阻       | ≤ 80 mΩ/m |
| 工作电压       | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 电容 (线芯/线芯) | 300 pF/m  |
| 电容 (线芯/屏蔽) | 300 pF/m            |            |           |

## 额定数据 UL

最大总电流 3 A

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |