UBH SWH 1/4 EC 6.3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





凭借其良好的质量,宽阔的工作范围和出色的效率,魏 德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控 制的硬化方法,魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质 量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩:

- DIN 5261 标准,适用于 PH/PZ 钻头;
- DIN 5263 标准, 适用于开槽钻头;
- Camcar 标准,适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命,因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括:

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值,因此既适用于手动工具,也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性,因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合,这意味着磨损显著减少,同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求,确保始终如 一的出色品质。

通用订货数据

版本	装配工具
订货号	2749110000
类型	UBH SWH 1/4 EC 6.3
GTIN (EAN)	4050118895414
数量	1 items

UBH SWH 1/4 EC 6.3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
	<u> </u>		
ROHS	一致		
尺寸和重量	,		
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
<u>万</u> 净重	20 g	2012 (71.3)	
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
PW6 技术数据			
物品描述	通用可快速切换的钻头夹持 器 驱动 1/4" E6.3 适用钻 头规格1/4"		
分类			
ETIM O O	F0000440	FT114.7.0	50000440
ETIM 6.0	EC002118	ETIM 7.0	EC002118
ETIM 8.0	EC002118	ETIM 9.0	EC002118
ETIM 10.0	EC002118	ECLASS 9.0	21-04-92-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	21-04-90-90 21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
	=:31000		