BIT E6,3 T20 X 70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





凭借其良好的质量,宽阔的工作范围和出色的效率,魏 德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控 制的硬化方法,魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质 量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩:

- DIN 5261 标准,适用于 PH/PZ 钻头;
- DIN 5263 标准, 适用于开槽钻头;
- Camcar 标准,适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命,因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括:

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值,因此既适用于手动工具,也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性,因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合,这意味着磨损显著减少,同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求,确保始终如 一的出色品质。

通用订货数据

版本	螺丝刀配件	
订货号	2749010000	
类型	BIT E6,3 T20 X 70	
GTIN (EAN)	4050118895308	
数量	5 items	

BIT E6,3 T20 X 70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
重	10 g				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
PW6 技术数据	,				
物品描述	T20 刀头				
螺丝刀	'				
TZ 1 D	_	4-1-	T00		
杉状	Torx	大小	T20		
分类					
ETIM 6.0	EC002117	ETIM 7.0	EC002117		
TIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864		
TIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.0	21-04-42-02		
CLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-42-02		
CLASS 11.0	21-04-42-02	ECLASS 12.0	21-04-42-02		
ECLASS 13.0	21-04-42-02	ECLASS 14.0	21-04-42-02		
ECLASS 15.0	21-04-42-02				