CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1293807




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





圆盘中的电子世界

仅 6.1 mm 的宽度,尽显电子开发者的匠心独运,开创紧凑的应用世界。适用于印刷电路板设计的模块化外壳设计为小型电子组件和印刷电路板端子的使用提供了理想的条件

印刷电路板上 6800 mm² 的宽敞净面积最大限度地保证了设计自由度,凭借支持回流焊的 THR 印刷电路板接线端子节省空间的几何结构,可实现理想的装配。优化的框架几何结构和支撑几何结构可帮助实现无差错的装配和焊接过程。此外,可定制的设计选项(如标签、颜色选择和可变印刷旋转盖板)确保了灵活性。支持回流焊的连接元件和与机器兼容的包装能够最大限度地提高加工效率,从而节省时间并实现精确安装。

通用订货数据

版本	底座元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 外壳侧板, 宽度: 5.3 mm	
订货号	<u>2771210000</u>	
类型	CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1293807	
GTIN (EAN)	4064675031949	
数量	50 items	



CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1293807

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マママ			
罙	106.5 mm	深度 (英寸)	4.1929 inch
意度	107 mm	高度 (英寸)	4.2126 inch
艺度	5.3 mm	宽度 (英寸)	0.2087 inch
重	2.1 g		
不保产品合规			
loHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
材料数据			
且燃等级符合 UL 94	V-0		PBT
6%	II		
89971444 基础材料		相比漏电起痕指数(CTI)	
	型科 例	作比····································	400 2 011 \ 000
常规数据			
颜色编码 颜色编码			IP20 (安装后)
火色表 (相似)	RAL 7038	密封选项	 无
个性化设置选项			
TAKMA 스바스 T 7	B	可必免中心共气	B
可能的客户特定开孔 客户特定订单流程		可能的客户特定标记 替代颜色	
	参见下载区域的指导准则	省代 颜色	史多技 带 提供
分类 			
TIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
TIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
CLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
CLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
CLASS 15.0	27-19-06-02		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片







产品图片

尺寸图



卡扣式底脚无切口的底座元件

