


SF-DT 5/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



我们通过可检测标记号解决方案，为食品饮料行业的客户提供支持，确保在 HACCP 设计范畴中所要求的最高标准。由于加入金属衬芯，我们的可检测 MultiCard 能够可靠地通过金属探测器或 X 射线探测器得以识别。这样可以将生产流程中的产品污染风险降至最低。重要产品特性得到最大程度的安全保障，例如防腐蚀能力、或者更高的耐老化性能抵御室内区域紫外线辐射及热量。这些特性定期得以测试，并通过我们自己经过认证的实验室加以确认。不适合与食品直接接触。

- 可通过金属探测器或 X 射线探测器进行检测
- 通过蓝色的颜色进行视觉识别
- 防腐蚀金属衬芯
- 清晰持久的印刷图像
- 可提供不同的版本用于极其广泛的标记号要求

通用订货数据

版本	SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, 蓝色
订货号	2772450000
类型	SF-DT 5/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4064675034667
数量	160 items

SF-DT 5/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	8 mm	深度 (英寸)	0.315 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	7.4 mm	宽度 (英寸)	0.2913 inch
净重	0.69 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.006 kg CO2 eq.	

通用数据

打印类型	空白		
宽度	7.4 mm		
阻燃等级符合 UL 94	HB		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	蓝色		
卤素	不		
基础材料	聚乙烯胺		
打印标志	空白		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
标记区域大小	12 x 7.4 mm		
适用的打印机	PRINTJET CONNECT		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
工作温度范围	-40...100 °C		


导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	6 mm ²
最小压接面积	4 mm ²	最大电缆外径	7.4 mm
最小电缆外径	5.5 mm	导线外径	5.5 - 7.4 mm
导线压接面积	4 - 6 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

图纸



装配辅助工具



SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级 V0/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：V0/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

通用订货数据

类型	SF-TOOL 4-5	版本
订货号	1782980000	导线标记号, 装配辅助装置 - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248180042	
数量	10 ST	
类型	SF-TOOL 00-6	版本
订货号	1950820000	导线标记号, 装配辅助装置 - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248629473	
数量	10 ST	