

产品图片



插图类似

D-SERIES DRR中的各个继电器

- 2个转换器触点
- 可选AC或DC线圈
- 带有内置状态LED

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否 |
| 订货号 | 2765330000 |
| 类型 | DRR273730L |
| GTIN (EAN) | 4064675076865 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E312083

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 66 mm | 深度 (英寸) | 2.5984 inch |
| 高度 | 34.5 mm | 高度 (英寸) | 1.3583 inch |
| 宽度 | 34.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.3583 inch |
| 净重 | 71.72 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -25 °C...55 °C |
| 工作温度 | | 湿度 | 5...85% 相对湿度, 无凝结 |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

额定数据 UL

| | |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E312083 |
|-----------|---------|

控制侧

| | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------|
| 额定控制电压 | 230 V AC | 交流额定电流 | 14.9 mA (50 Hz), 12.7 mA (60 Hz) |
| 额定功率 | 2.7 VA | 线圈电阻 | 5900 Ω ± 10 % |
| 状态显示 | 红色 LED | | |

负载侧

| | | | |
|---------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 额定开关电压 | 250 V AC | 持续电流 | 10 A |
| 额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz | 最大开关电压, 交流 | 250 V |
| 浪涌电流 | 50 A / 50 ms | 最大交流开关容量 (阻性) | 2500 VA |
| 最大直流开关容量 (阻性) | 240 W @ 24 V | 动作延时 | <30 ms |
| 断开延时 | <20 ms | 触点类型 | 2 CO contact (AgSnO) |
| 机械使用寿命 | 10 x 10 ⁶ 次 | 最小切换功率 | 10 mA @ 12 V |

基本信息

| | | |
|------------|----------|----------|
| 测试按钮可用 | 否 | |
| 机械开关位置指示器 | 是 | |
| 颜色编码 | 透明 | |
| UL94阻燃等级组件 | 组件 | 继电器状态显示器 |
| | UL94阻燃等级 | HB |
| | 组件 | 继电器基板 |
| | UL94阻燃等级 | V-0 |
| | 组件 | 继电器盖 |
| | UL94阻燃等级 | V-2 |

技术数据

绝缘设计

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 额定电压 | 250 V | 污染等级 | 3 |
| 过压等级 | III | 绝缘材料组 | IIIa |
| 电气间隙和爬电距离, 输入-输出 | ≥ 4 mm | 控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2,5 kVeff / 1 Min. |
| 相邻触点的介电强度 | 2,5 kVeff / 1 Min. | 开放式触点的介电强度 | 1.2kVeff / 1 分钟 |
| 抗冲击耐压 | 4 kV (1.2 / 50 µs) | 防护等级 | IP20 |

详细标准及认证情况

| | |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E312083 |
|-----------|---------|


联接参数

| | |
|--------|------|
| 导线连接方式 | 插拔联接 |
|--------|------|

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

接线图



插针仰视图

Graph




直流负载极限曲线 阻性负载

Graph



电气寿命

Graph




交流工作电压范围

Dimensional drawing



Miscellaneous



类型编码

附件

插座



D-SERIES DRR继电器的底座

- 2个或3个转换器触点
- 螺钉联接

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SRD 2CO ECO | 版本 | |
| 订货号 | 1132810000 | D-SERIES DRR, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 螺钉联接 | |
| GTIN (EAN) | 4032248952663 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

保护模块



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块, 具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | RIM 5 6/230VAC | 版本 | |
| 订货号 | 1174670000 | D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 6...230 V AC, 插拔联接 | |
| GTIN (EAN) | 4032248971312 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

固定夹



D-SERIES DRR继电器的固定夹

- 金属固定夹

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 类型 | DRR CLIP M | 版本 | |
| 订货号 | 1134160000 | D-SERIES DRR, 固定夹 | |
| GTIN (EAN) | 4032248953479 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ESG 6/15 K MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1880100000 | ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 类型 | ESG 6/15 K MC NE GE | 版本 |
| 订货号 | 1880130000 | ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的 |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 类型 | ESG 6/17 K MC NE GE | 版本 |
| 订货号 | 1880110000 | ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的 |
| GTIN (EAN) | 4032248478798 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 类型 | ESG 6/17 K MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1880120000 | ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 |
| GTIN (EAN) | 4032248478804 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 类型 | ESG 9/11 K MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1857440000 | ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 ST | |

空白, 背部带粘胶



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印, 可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和Télémeccanique的22 mm或30 mm直径的按钮上

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SM 18/9.5 K MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1248580000 | SwitchMark, 设备标识牌, 9.5 x 18 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118038965 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 类型 | SM 18/9.5 K MC NE GR | 版本 |
| 订货号 | 1248610000 | SwitchMark, 设备标识牌, 9.5 x 18 mm, 灰色 |
| GTIN (EAN) | 4050118038675 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 类型 | SM 18/9.5 K MC NE GE | 版本 |
| 订货号 | 1248590000 | SwitchMark, 设备标识牌, 9.5 x 18 mm, 西门子 3 SB, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118038958 | |
| 数量 | 200 ST | |

ESG 6/15



保证长期使用寿命: ESG
多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力, 足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄, 而耐撕裂性极佳。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 类型 | ESG 6/15 MM WS | 版本 |
| 订货号 | 2619940000 | ESG, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | |
| 数量 | 3000 ST | |

ESG 6/17



保证长期使用寿命: ESG
多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力, 足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄, 而耐撕裂性极佳。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 类型 | ESG 6/17 MM WS | 版本 |
| 订货号 | 2005100000 | ESG, 设备标识牌, 6 x 17 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | |
| 数量 | 3000 ST | |

配套联接件

插座



D-SERIES DRR继电器的底座

- 2个或3个转换器触点
- 螺钉联接

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | SRD 2CO ECO | 版本 | |
| 订货号 | 1132810000 | D-SERIES DRR, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 螺 | |
| GTIN (EAN) | 4032248952663 | 钉联接 | |
| 数量 | 10 ST | | |