## **SCT 4.6/100**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





魏德米勒不锈钢系列产品包含种类齐全的不锈钢扎带,适 用于存在高温或严重化学反应的极端条件下。

- AISI 316 不锈钢,
- 户外使用的理想选择,
- 防辐射且防腐蚀,
- 防磁,
- 没有锯齿,因此对绝缘体没有损害。

#### 通用订货数据

版本	电缆扎带, 4.6 x 100 mm, 不锈钢 1.4404 (316 L), 778 N	
订货号	<u>2791370000</u>	
类型	SCT 4.6/100	
GTIN (EAN)	4064675070894	
数量	100 items	

**SCT 4.6/100** 



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

0	+4	٠
#	40	r
-	34	b

MAMID 认证







ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
证书号 (cULus)	E524836

### 尺寸和重量

深	0.26 mm	深度 (英寸)	0.0102 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	4.6 mm	宽度 (英寸)	0.1811 inch
	1.43 g		

### 温度

工作温度范围	-40300 °C	安装温度	-40

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
- 11,700,000	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

### 安装材料

防紫外线	是	重新打开	 无
阻燃等级符合 UL 94	None	最大工作温度	300 °C
最小工作温度	-40 °C		不
最大电缆直径	21 mm	 基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)
抗拉性	778 N	 捆束直径,最大	25 mm
磅力抗拉强度	175 lbf	捆束直径,最小	20 mm

#### 分类

EC000046	ETIM 7.0	EC000046
EC000046	ETIM 9.0	EC000046
EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
27-14-07-02		
	EC000046 EC000046 27-14-07-02 27-14-07-02 27-14-07-02	EC000046 ETIM 9.0 EC000046 ECLASS 9.0 27-14-07-02 ECLASS 10.0 27-14-07-02 ECLASS 12.0 27-14-07-02 ECLASS 14.0

# 数据信息页

**SCT 4.6/100** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

