

**SCT 7.9/360**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



魏德米勒不锈钢系列产品包含种类齐全的不锈钢扎带，适用于存在高温或严重化学反应的极端条件下。

- AISI 316 不锈钢,
- 户外使用的理想选择,
- 防辐射且防腐蚀,
- 防磁,
- 没有锯齿，因此对绝缘体没有损害。

**通用订货数据**

版本	电缆扎带, 7.9 x 360 mm, 不锈钢 1.4404 (316 L), 1112 N
订货号	<a href="#">2791460000</a>
类型	SCT 7.9/360
GTIN (EAN)	4064675070986
数量	100 items

## SCT 7.9/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E524836

## 尺寸和重量

深	0.26 mm	深度 (英寸)	0.0102 inch
高度	360 mm	高度 (英寸)	14.1732 inch
宽度	7.9 mm	宽度 (英寸)	0.311 inch
净重	7.29 g		

## 温度

工作温度范围	-40...300 °C	安装温度	-40
--------	--------------	------	-----

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 安装材料

防紫外线	是	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	None	最大工作温度	300 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	100 mm	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)
抗拉性	1112 N	捆束直径, 最大	100 mm
磅力抗拉强度	250 lbf	捆束直径, 最小	20 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

图纸

