

## THM MT30X 16.5/5.1 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM 标签采用热传输技术，提供出色的打印质量。可采用不同材料，且打印系统与 Windows 系统兼容，更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位，保证在每个标签的中心打印。

## 通用订货数据

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 版本         | THM, 设备标识牌, 5.1 x 16.5 mm, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">2799300000</a>    |
| 类型         | THM MT30X 16.5/5.1 WS         |
| GTIN (EAN) | 4064675261070                 |
| 数量         | 10000 items                   |

## THM MT30X 16.5/5.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.08 mm | 深度 (英寸) | 0.0031 inch |
| 高度 | 5.1 mm  | 高度 (英寸) | 0.2008 inch |
| 宽度 | 16.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.6496 inch |
| 净重 | 0.03 g  |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |                               |      |
|--------------|-------------------------------|------|
| 粘胶剂          | 丙烯酸酯                          |      |
| 类型           | 自我粘贴的                         |      |
| 宽度           | 16.5 mm                       |      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0                           |      |
| 最大工作温度       | 150 °C                        |      |
| 最小工作温度       | -40 °C                        |      |
| 颜色编码         | 白色                            |      |
| 卤素           | 不                             |      |
| 基础材料         | 聚酯纤维                          |      |
| 打印标志         | 无                             |      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                          | 卷装标签 |
| 适用的打印机       |                               |      |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Label reel = Device markers |      |
| 工作温度范围       | -40...150 °C                  |      |

## 设备标记号

|    |   |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**THM MT30X 16.5/5.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

