
数据信息页

# ZQV 4N/6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm |
| 订货号 | 2810910000 |
| 类型 | ZQV 4N/6 BK |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 |
| 数量 | 20 items |

# 数据信息页

## ZQV 4N/6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 35.5 mm | 深度 (英寸) | 1.3976 inch |
| 高度 | 2.8 mm | 高度 (英寸) | 0.1102 inch |
| 宽度 | 27.95 mm | 宽度 (英寸) | 1.1004 inch |
| 净重 | 4.35 g | | |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -60 °C...85 °C |
| 工作温度 | -60 °C...130 °C | 最小持续工作温度 | -60 °C |
| 最大持续工作温度 | 130 °C | | |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 其它技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定类型 | 已插入的 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | 插入的 | | |

### 大小

| | |
|---|---|
| 间距 P（单位：mm） | 6.10 mm |

### 材料参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 黑色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

### 通用的

| | |
|---|---|
| 回路数 | 6 |

### 额定数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 32 A |

### 重要注意事项

| | |
|---|---|
| 产品信息 | 由于稳定性和温度原因，只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接，则电压降至 25 V |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |