
数据信息页

SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



焊接插座，平直进线。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

订货号	2865300000
类型	SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX
GTIN (EAN)	4064675600794
数量	50 items
包装	盒装

数据信息页

SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	8.5 mm	深度 (英寸)	0.3346 inch
高度	15.2 mm	高度 (英寸)	0.5984 inch
宽度	91.44 mm	宽度 (英寸)	3.6 inch
净重	6.12 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
产品碳足迹	从摇篮到大门	0,062 kg CO2 eq.

系统规格

安装在印刷线路板上	THT 焊接联接	间距 P（单位：mm）	7.62 mm
出线方向	180°	回路数	12
焊脚长度 (l)	3.2 mm	插针排数	1

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色编码	浅绿色
比色表 (相似)	RAL 6021	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C

包装

包装	盒装	VPE 长度	168.00 mm
VPE 宽度	118.00 mm	VPE 高度	48.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C)	17 A	额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C)	16 A
额定电压值（过电压等级II/污染等级2）	800 V	额定电压值（过电压等级III/污染等级2）	630 V
额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2）	6000 V	额定冲击电压（过压等级III/污染等级2）	6 kV

重要注意事项

备注

分类

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

Dimensional drawing

