



## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

## 通用订货数据

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 3 个输入/3 个输出, 浪涌保护 I / II, 开关分离器, WM4C |
| 订货号        | <a href="#">2890470000</a>                                                    |
| 类型         | PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675878315                                                                 |
| 数量         | 1 items                                                                       |

## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 172 mm | 深度 (英寸) | 6.7716 inch |
| 高度 | 234 mm | 高度 (英寸) | 9.2126 inch |
| 宽度 | 200 mm | 宽度 (英寸) | 7.874 inch  |
| 净重 | 2114 g |         |             |

## 温度

|      |                |    |               |
|------|----------------|----|---------------|
| 环境温度 | -40 °C...50 °C | 湿度 | 5...95 %, 无凝结 |
|------|----------------|----|---------------|

## 环保产品合规

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |

## 发货时已含附件

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 随附附件 | 产品 | 安装脚 |
|      | 数量 | 4   |

## 批准和规范

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 核准 | EN 61439-2, IEC 61439-2 |
|----|-------------------------|

## 保修

|     |    |
|-----|----|
| 质保期 | 5年 |
|-----|----|

## DC 侧电涌保护

|                                    |               |                                   |               |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 标准                                 | EN 61643-31   | 雷击测试电流 $I_{imp}$ (10/350 $\mu$ s) | 6.25 kA       |
| 最大放电电流 (8/20 $\mu$ s)              | 40 kA         | 防护级别 $U_p$ (+/-, -/PE, +/PE)      | $\leq 3.8$ kV |
| 待机功耗 PC                            | $<0.2$ W      | 短路电流 ISCPV                        | 11000 A       |
| 总放电电流 I总 (8/20 $\mu$ s)            | 50 kA         | 放电电流 $I_n$ (8/20 $\mu$ s)         | 20 kA         |
| 测试类别                               | I/II级         | 总放电电流 I总 (10/350 $\mu$ s)         | 12.5 kA       |
| 防护级别 $U_p$ (-/PE)                  | $\leq 3.8$ kV | 防护级别 $U_p$ (+/-)                  | $\leq 3.8$ kV |
| 防护级别 $U_p$ (+/PE)                  | $\leq 3.8$ kV | PV 系统电压, 最大值 $U_{cpv}$            | 1100 V        |
| 最大持续直流工作电压 UCPV 模式 +/-, -/PE, +/PE | 1100 V        |                                   |               |

## 基本信息

|      |                |      |      |
|------|----------------|------|------|
| 标准   | EN 61643-31    | 防护等级 | IP65 |
| 安装位置 | 室外保护区域 (陆地和海洋) |      |      |

## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 外壳

|      |                                               |        |         |
|------|-----------------------------------------------|--------|---------|
| 绝缘材料 | 聚酯玻璃纤维增强聚碳酸酯, 聚碳酸酯                            | 安装方式   | 墙体安装    |
| 抗冲击力 | IK08 符合 IEC 62208 标准,<br>IK10 符合 IEC 62262 标准 | 接线盒固定  | 通过安装脚   |
| 防护等级 | II                                            | 连接类型组串 | 插头 WM4C |

## 电气特征

|              |        |
|--------------|--------|
| 额定直流电压       | 1100 V |
| 额定短时耐受电流     | 额定电流   |
| 每个最大功率点的最大电流 | 62.5 A |
|              | 50 A   |

## 输入

|                |      |                                 |                     |
|----------------|------|---------------------------------|---------------------|
| 最大功率点 (MPP) 数量 |      | 1                               |                     |
| 功能接地连接器        | 电缆入口 | 电缆进线数量                          | 2                   |
|                | 导线连接 | 联接类型                            | 螺钉联接                |
|                |      | 软导线, 最大值<br>H05(07) V-K         | 25 mm <sup>2</sup>  |
|                |      | w. 管状端头, DIN<br>46228 pt 1, 最大值 | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 导管进线数          |      | 2                               |                     |
| 直流输入 + & -     | 导线连接 | 兼容的电缆横截面                        | EN 50618:2015       |
|                |      | 导线截面积, 最小值                      | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                |      | 导线截面积, 最大值                      | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 熔丝型号           |      | 无备用熔断器和熔断器架                     |                     |
| Fuses          |      | 无                               |                     |
| 最大直流输入数        |      | 每个最大功率点 3 个输入并联连接               |                     |
| 每个 MPP 的组串输入数量 |      | ≤ 3                             |                     |
| 浪涌保护辅助端头       | 电缆入口 | 电缆进线数量                          | 2                   |
|                | 导线连接 | 联接类型                            | 弹片联接带执行器            |
|                |      | 软导线, 最大值<br>H05(07) V-K         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                |      | w. 管状端头, DIN<br>46228 pt 1, 最大值 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 输入数            |      | 3                               |                     |

## 输出

|            |                   |            |                      |
|------------|-------------------|------------|----------------------|
|            |                   |            |                      |
| 最大直流输出路数   | 每个最大功率点 3 个输出并联连接 |            |                      |
| 直流输出 + & - | 导线连接              | 联接类型       | WM4C 接插件             |
|            |                   | 兼容的电缆横截面   | TÜV 2 Pfg 1169/08.07 |
|            |                   | 导线截面积, 最小值 | 4 mm²                |
|            |                   | 导线截面积, 最大值 | 6 mm²                |

## 直流负载断路开关

|          |                     |              |        |
|----------|---------------------|--------------|--------|
| 额定浪涌电压   | 8 kV                | 开关分离器执行      | 盖板中的开关 |
| 开关分离器容量  | DC-PV1, IEC 60947-3 | 电机驱动可用       | 无      |
| 额定短路触发电流 | 1.4 A               | 额定电流下断开操作循环数 | 300    |
| 工作循环次数   | 10000               |              |        |

## 重要注意事项

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品信息 | <p>由于铅含量超过净重的 0.1%, 因此分配 SCIP 编号。</p> <p>根据欧洲化学品管理局 (ECHA) 的安全使用说明:</p> <p>有害物质的标识足以确保商品在整个生命周期内的安全使用, 包括使用寿命、拆卸和废弃/回收阶段</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003857    | ETIM 9.0    | EC003857    |
| ETIM 10.0   | EC003857    | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |             |             |

## 标书规格表

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 详细描述 | <p>Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: 3 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg 1169/08.07 / EN 50618:2063 3 outputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg 1169/08.07 / EN 50618:2063 Max. string voltage Uoc: 1100V 1 class/type I + II combined arrester with signal contact With load break switch for safe separation of the string lines Connection of the signal contact via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm<sup>2</sup> Connection of the functional earth via cable glands (8-12mmØ) Conductor cross-section: 16-25mm<sup>2</sup> Protection class: IP65 All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 234x200x172 mm Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸

### 电路板布局




## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## PV Sun Covers



## 通用订货数据

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 类型         | PV SUNCOVER 20/20/13 SW    | 版本               |
| 订货号        | <a href="#">8000143244</a> | 光伏型, 遮阳盖板, 开关分离器 |
| GTIN (EAN) | 4099987111836              |                  |
| 数量         | 1 ST                       |                  |

## 切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具（KT 8 至 KT 22）还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

## 通用订货数据

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型         | KT 14                      | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1157820000</a> | 断线工具, 单手操作式切割工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |

## 工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | MULTI-STRIPAX PV           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">1190490000</a> | 光伏型, 接插件 |
| GTIN (EAN) | 4032248973262              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 十字螺丝刀, Phillips型



十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDK PH3                    | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008500000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056491              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008330000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDS 1.0X5.5X150            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008350000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056316              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## PV-Stick 现场连接器



速度越快越好。这也适用于太阳能系统的布线。我们的便携式连接器即便在霜冻温度下也可轻松抓握，而且无需压接工具即可迅速完成连接安装。

您无需压接点和压接工具，同时还可避免组装错误。这可节省高达 50% 的安装时间 - 同时不影响质量。这些新的光伏连接器已经过 TÜV 认证，且符合 IEC 62852。

我们的 SNAP IN 鼠笼式联接技术只需最小工作量 - 插入、转动 - 即可确保安全连接，之后便可接通电流！

- 1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
- SNAP IN鼠笼式联接技术
- 标准合规质量，符合 IEC 62852
- 斩获奖项的人体工学设计
- 当前可用的最快PV连接器
- 可靠锁定

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | PV-STICK+ VPE10            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">1303450000</a> | 光伏型, 接插件 |
| GTIN (EAN) | 4050118102468              |          |
| 数量         | 10 ST                      |          |
| 类型         | PV-STICK- VPE10            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">1303490000</a> | 光伏型, 接插件 |
| GTIN (EAN) | 4050118102529              |          |
| 数量         | 10 ST                      |          |

## 附件



防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能连接器免受灰尘和污垢的侵害。

"SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能连接器防止意外打开，只能使用特殊多功能工具才能释放。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | VSSO WM4 C                 | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1254870000</a> | 光伏型, 扁平化设计 |
| GTIN (EAN) | 4050118047479              |            |
| 数量         | 100 ST                     |            |


## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 备用避雷器



## 通用订货数据

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | VPU PV I+II O 1000         | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">2530600000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection I / |
| GTIN (EAN) | 4050118540819              | II, Spare arrester                                                     |
| 数量         | 9 ST                       |                                                                        |
| 类型         | VPU PV I+II OM 1000        | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">2534300000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection I / II, Spare    |
| GTIN (EAN) | 4050118545906              | arrester                                                               |
| 数量         | 9 ST                       |                                                                        |

## 抗紫外线电缆扎带



抗紫外线聚酰胺 6.6 确保我们的特种电缆扎带即使在强紫外线辐射下也具有优异的耐久性。非常适合永久户外使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 类型         | CB-UVR 290/4,5 BK          | 版本                                |
| 订货号        | <a href="#">2659350000</a> | 电缆扎带, 4.5 x 290 mm, 聚酰胺 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4050118682816              |                                   |
| 数量         | 100 ST                     |                                   |

## 外固定扣



安装脚  
4 件一套

## PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | MF FPC                     | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">9536040000</a> | FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装脚, 固定片, 高度: 40 mm, 宽度: 19 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248009442              | 深: 35.5 mm, 基础材料: 聚酰胺, 聚酰胺 66, 浅灰               |
| 数量         | 1 ST                       |                                                 |

## Y 联接电缆



Y 电缆用于 PV 系统中多个组串的并联连接, 例如在逆变器前分线。  
 电缆拥有不同的连接变体

## 通用订货数据

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 类型         | PVHYM-M-XXXX6W+11          | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">2877850000</a> | 光伏型, Y-接插件电缆, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 |
| GTIN (EAN) | 4064675666417              | V                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                        |
| 类型         | PVHYM+M+XXXX6W-11          | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">2877860000</a> | 光伏型, Y-接插件电缆, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 |
| GTIN (EAN) | 4064675666424              | V                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                        |

## Sealing sets



## 通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | BLINDPLUG SET5 7X28MM      | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">3077670000</a> | 光伏型, Blind plug                 |
| GTIN (EAN) | 4099987081894              |                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                 |
| 类型         | BLINDPLUG SET50 7X28MM     | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">3077650000</a> | 光伏型, Blind plug, 附件, 盲插插头, 50 件 |
| GTIN (EAN) | 4099987081870              |                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                 |


PVN DC 3I 30 1MPP SW SPD1R WM4 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

备用避雷器



通用订货数据

|            |                            |                                                                        |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 类型         | VPU PV I+II O 1000 E       | 版本                                                                     |  |
| 订货号        | <a href="#">2530530000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection I / |  |
| GTIN (EAN) | 4050118540741              | II, Spare arrester                                                     |  |
| 数量         | 9 ST                       |                                                                        |  |