

W2T 4 DT-FT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在过程工业中，自动化需要针对复杂生产流程的灵活解决方案。如果您的电路图同样复杂，而且经常在结束前不久发生变化。那借助魏德米勒新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。借助我们的新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。即使是“最后一分钟的改变”也没有问题，无需改变您已经完成的接线。由于接线端子采用单层和双层布置，并提供四种基本功能（连续、断开、熔断、接地），在联接现场布线的设备时，您可以实现高度的灵活性。我们还为您提供了一种将屏蔽联接到 PE 的替代方案，以实现您的无电位屏蔽概念。

通用订货数据

版本	开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
订货号	2893690000
类型	W2T 4 DT-FT
GTIN (EAN)	4064675884835
数量	50 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	72.5 mm	深度 (英寸)	2.8543 inch
高度	95.5 mm	高度 (英寸)	3.7598 inch
宽度	6.1 mm	宽度 (英寸)	0.2402 inch
净重	25.24 g		

温度

环境温度	-60 °C...85 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据IECEX/ATEX

ATEX 证书号	TUEV20ATEX8502U	IECEX 证书号	IECEXTUR20.0014U
最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	550 V	电流 (ATEX)	23 A
导线最大压接面积(ATEX)	4 mm ²	最大电压 (国际电工委员会IECEX)	550 V
电流 (IECEX)	23 A	导线最大压接面积 (IECEX)	4 mm ²

其它技术参数

开放端	右方	可卡装	是
防爆版	不	安装方式	TS 35

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3	导线最大压接面积 AWG	AWG 10
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	0.8 Nm
最小拧紧力矩	0.5 Nm	剥线长度	8 mm
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	4	压接范围, 最大	6 mm ²
压接范围, 最小	0.25 mm ²	压接螺钉	M 3

技术数据

螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 24
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	4 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.25 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	4 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.25 mm ²
最大压接面积 软导线	6 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.25 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	6 mm ²	接线截面积, 多股线, 最小	0.25 mm ²
双线管状端头 最大导线横截面	1.5 mm ²	双线管状端头 最小导线横截面	0.5 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	6 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.25 mm ²
接线截面积, 多股细导线, 最小	0.25 mm ²		

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

必须的端板	是	电位数量	2
层数	2	每层压接点数量	2
每层电位点数量	1	层, 内部桥接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 10	导线最小压接面积 AWG	AWG 24
标准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	4 mm ²	额定电压	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	28 A
最大电流	28 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1 mΩ	额定浪涌电压	6 kV
过压等级	III	污染等级	3

额定数据 (CSA)


导线最大压接面积(CSA)	12 AWG	电压大小 C (CSA)	300 V
电流 大小 C (CSA)	20 A	CSA 认证号	227442-80219640
电压大小 B (CSA)	300 V	电流 大小 B (CSA)	20 A
电压大小 D (CSA)	600 V	电流 大小 D (CSA)	5 A
最小导线横截面积 (CSA)	24 AWG		

额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	12 AWG	cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	24 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	24 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	12 AWG		


分类

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		



附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ZQV 4N/10	版本
订货号	1528090000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332896	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 BK	版本
订货号	2810830000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283447	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 BL	版本
订货号	1528230000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118333138	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 RD	版本
订货号	2460740000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476163	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 WT	版本
订货号	2831790000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417026	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/2	版本
订货号	1527930000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332766	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 BK	版本
订货号	2810840000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283454	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 BL	版本
订货号	1528040000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332773	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 RD	版本
订货号	2460450000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476149	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 WT	版本
订货号	2831800000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417033	mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
数量	60 ST	

附件

类型	ZQV 4N/20	版本
订货号	2883800000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675848769	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/20 BK	版本
订货号	2810870000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283485	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/20 BL	版本
订货号	2810850000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283461	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/20 RD	版本
订货号	2810860000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283478	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/3	版本
订货号	1527940000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332865	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 BK	版本
订货号	2810880000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283492	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 BL	版本
订货号	1528080000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118333008	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 RD	版本
订货号	2460810000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476231	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 WT	版本
订货号	2831810000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417040	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/30	版本
订货号	2561580000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118570113	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/30 BL	版本
订货号	2561610000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118569971	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/30 RD	版本
订货号	2561600000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118569964	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/32	版本
订货号	2561670000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118570175	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 193.9 mm
数量	5 ST	

附件

类型	ZQV 4N/4	版本
订货号	1527970000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332889	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 BK	版本
订货号	2810890000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283607	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 BL	版本
订货号	1528120000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332872	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 RD	版本
订货号	2460800000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476224	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 WT	版本
订货号	2831820000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417057	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/41	版本
订货号	2883810000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675848844	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/41 BK	版本
订货号	2831890000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417125	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/41 BL	版本
订货号	2883820000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675848851	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/41 RD	版本
订货号	2883840000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675848868	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/5	版本
订货号	1527980000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332759	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/5 BK	版本
订货号	2810900000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283614	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/5 BL	版本
订货号	1528140000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118333015	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/5 RD	版本
订货号	2460790000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476217	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
数量	60 ST	

附件


类型	ZQV 4N/5 WT	版本
订货号	2831830000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417064	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/50	版本
订货号	1528130000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332902	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/50 BL	版本
订货号	1528240000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118333121	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/50 RD	版本
订货号	2460730000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476156	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/6	版本
订货号	1527990000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332919	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 BK	版本
订货号	2810910000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283621	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 BL	版本
订货号	1528170000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332926	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 RD	版本
订货号	2460780000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476200	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 WT	版本
订货号	2831840000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417071	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7	版本
订货号	1528020000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332780	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7 BK	版本
订货号	2810920000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283638	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7 BL	版本
订货号	1528180000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118333114	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7 RD	版本
订货号	2460770000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476194	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
数量	20 ST	

附件

类型	ZQV 4N/7 WT	版本
订货号	2831850000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417088	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8	版本
订货号	1528030000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332841	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 BK	版本
订货号	2810930000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675283645	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 BL	版本
订货号	1528190000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332858	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 RD	版本
订货号	2460760000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476187	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 WT	版本
订货号	2831860000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417095	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9	版本
订货号	1528070000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118332797	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 BK	版本
订货号	2831780000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417019	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 BL	版本
订货号	1528220000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118333107	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 RD	版本
订货号	2460750000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4050118476170	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 WT	版本
订货号	2831870000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4064675417101	mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	

附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/2	版本
订货号	1061200000	固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 GR	版本
订货号	1859200000	固定器, 灰色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 SW	版本
订货号	1061210000	固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
数量	50 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	2749340000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
数量	1 ST	

附件

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	WS 8/6 MM WS	版本
订货号	2007160000	WS, 端子标记, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118391879	
数量	600 ST	

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	DEK 5/6 MM WS	版本
订货号	2007120000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392104	
数量	600 ST	

附件

Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	版本
订货号	1011320000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	

熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后, 普通的端子立即变成了熔断型端子, 只需移走绝缘盖子, 插上熔芯插头。

W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SIHA 3/G20	版本
订货号	7921560000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可插入的, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248264643	
数量	25 ST	
类型	SIHA 3/G20/LD 10-36V	版本
订货号	7921570000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,
GTIN (EAN)	4032248322503	Wemid
数量	25 ST	
类型	SIHA 3/G20/LD 35-70V	版本
订货号	7921580000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,
GTIN (EAN)	4032248322619	Wemid
数量	25 ST	
类型	SIHA 3/G20/LD 60-150V	版本
订货号	7921590000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,
GTIN (EAN)	4032248322626	Wemid
数量	25 ST	
类型	SIHA 3/G20/LD 140-250V	版本
订货号	7921600000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0,
GTIN (EAN)	4032248322633	Wemid
数量	25 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比, 魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉, 为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	TNST OR	版本
订货号	2463540000	断路插头 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118478211	
数量	50 ST	

组件插头



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后, 可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域, 从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	BEST	版本
订货号	1833100000	附件, 模块插头
GTIN (EAN)	4032248501014	
数量	50 ST	
类型	BEST/D	版本
订货号	1878560000	附件, 模块插头, 1 A
GTIN (EAN)	4032248471492	
数量	50 ST	
类型	BEST/DRBR	版本
订货号	1878570000	附件, 模块插头, 22 A
GTIN (EAN)	4032248471508	
数量	50 ST	

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装, 同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	WEP 2T 4	版本
订货号	2894240000	用于端子的端板, 深褐, 高度: 95.5 mm, 宽度: 2 mm, V-O, Wemid, 可卡
GTIN (EAN)	4064675885221	装: 是
数量	20 ST	
类型	WEP 2T 4 BK	版本
订货号	2894260000	用于端子的端板, 黑色, 高度: 95.5 mm, 宽度: 2 mm, V-O, Wemid, 可卡
GTIN (EAN)	4064675885245	装: 是
数量	20 ST	
类型	WEP 2T 4 BL	版本
订货号	2894250000	用于端子的端板, 蓝色, 高度: 95.5 mm, 宽度: 2 mm, V-O, Wemid, 可卡
GTIN (EAN)	4064675885238	装: 是
数量	20 ST	

熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后, 普通的端子立即变成了熔断型端子, 只需移走绝缘盖子, 插上熔芯插头。

附件

通用订货数据

类型	FSPG LED 60-150V BL	版本
订货号	2869770000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623892	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 60-150V BK	版本
订货号	2869720000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623830	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 30-70V BL	版本
订货号	2869760000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623885	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 30-70V BK	版本
订货号	2869710000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623823	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 100-250V BL	版本
订货号	2869750000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623878	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 100-250V BK	版本
订货号	2869700000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623816	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 10-36V BL	版本
订货号	2869740000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623861	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 10-36V BK	版本
订货号	2869690000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623809	
数量	25 ST	
类型	FSPG BL	版本
订货号	2869730000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623854	
数量	25 ST	
类型	FSPG BK	版本
订货号	2869680000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623793	
数量	25 ST	

附件

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	TNHE ZDL2.5 OR VPE 100	版本
订货号	2432480000	断路杆（端子）
GTIN (EAN)	4050118443318	
数量	100 ST	

标识牌支架




标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	

空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ZS 12/6 MC NE WS	版本
订货号	1610020000	ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190444600	Allen-Bradley, 白色
数量	400 ST	

定制印刷




ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式, 专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装, 快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ZS 12/6 MC SDR	版本
订货号	1610030000	ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456689	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	80 ST	

空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式, 专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装, 快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ZS 30/5 MC NE WS	版本
订货号	2681880000	ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
GTIN (EAN)	4050118803068	
数量	200 ST	

附件

定制印刷



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ZS 30/5 MC SDR	版本
订货号	2682070000	ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
GTIN (EAN)	4050118803075	
数量	40 ST	

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	FSC-HPG BK W2C 4	版本
订货号	2939280000	附件支架（端子），Wemid, 黑色
GTIN (EAN)	4099986702295	
数量	20 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

附件

通用订货数据

类型	DTLE 2.5/4	版本
订货号	2910530000	锁定元件（端子），Wemid, 红色
GTIN (EAN)	4099986519466	
数量	25 ST	

MultiFit



MultiMark MultiFit

用于竞争对手的连接器。

弹性表面层令安装更为简便。

特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。

采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

通用订货数据

类型	EL KSM 10.6 MM WS 30M	版本
订货号	2799270000	端子标记, 10.6 x 5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4064675261032	
数量	1 ST	

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

附件

通用订货数据

类型	BZT W2C 4	版本	
订货号	2894270000	附件支架（端子）, Wemid, 深褐	
GTIN (EAN)	4064675885252		
数量	20 ST		