

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	2906770000
类型	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
数量	1 items

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

直径 23 mm 净重 38 g

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	T-coded
插针镀层	Au (Gold)	LED	不
联接类型	PUSH IN	外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的
最大电缆直径	11 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
额定电压	63 V	额定电流	12 A
防护等级	IP65	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	是	螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	PUSH IN	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的	联接螺纹	M12
插针镀层	Au (Gold)	最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²
细绞合导线最大接口横截面	2.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.75 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	2.5 mm ²	单股导线的最小压接面积	1.5 mm ²
单股导线最大截面	1.5 mm ²	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 16
多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 14	屏蔽	是
防护等级	IP65	插拔次数	≥ 100

标准

抗冲击和抗振保护根据 EN 50155:2001, DIN EN 61373

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案



SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

分解图纸

