


THM PV EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



在户外场合中，紫外线辐射会引起塑料的高应力和老化。
魏德米勒的新型 THM PV 标签能抵抗这些影响，在户外环境中非常耐用。

TABPACK-PV 采用紧凑型包装。这些是印刷的警示标签，
其应是专业光伏建设者基本设备的一部分。

优势一览：

- 根据 ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 表 3 程序 A 周期 1
进行 5000 小时耐候性测试
- 使用 M-Print® PRO 单独贴标
- 使用 THM MultiMark 实现快速轻松印刷

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 30 x, 银色
订货号	2969100000
类型	THM PV EL 30 SI 30M
GTIN (EAN)	4099986783768
数量	1 items

THM PV EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.1 mm	深度 (英寸)	0.0039 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
长度	30000 mm	长度 (英寸)	1181.1 inch
净重	100 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	类型	自我粘贴的
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	-50 °C
最小工作温度	110 °C	颜色编码	银色
卤素	是	长度	30000 mm
基础材料	乙烯胶片	打印标志	无
认证符合 UL 969	是		

导线和电缆标记号

卤素	是
----	---

设备标记号

卤素	是
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM PV EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



THM PV EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 84/300 WS

订货号 [2005040000](#)


GTIN (EAN) 4050118390025

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER 115


订货号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

版本

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

订货号 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

版本