

产品图片



插图类似

TERMSERIES的各个继电器

- 电磁继电器
- 不同的触点材料

通用订货数据

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | TERMSERIES, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 8 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置 |
| 订货号        | <a href="#">2972700000</a>                                                          |
| 类型         | RCL454110                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4099986795280                                                                       |
| 数量         | 10 items                                                                            |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证

ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E223474

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 29 mm   | 深度 (英寸) | 1.1417 inch |
| 高度 | 25.5 mm | 高度 (英寸) | 1.0039 inch |
| 宽度 | 13 mm   | 宽度 (英寸) | 0.5118 inch |
| 净重 | 99.9 g  |         |             |

## 温度

|      |                   |      |                |
|------|-------------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...70 °C    | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 湿度   | 5...85% 相对湿度, 无凝结 |      |                |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号 E223474

## 控制侧

|        |          |      |                |
|--------|----------|------|----------------|
| 额定控制电压 | 110 V DC | 线圈电阻 | 25200 Ω ± 15 % |
| 状态显示   | 是        |      |                |

## 负载侧

|        |                     |              |                                          |
|--------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 额定开关电压 | 250 V AC            | 额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz                                   |
| 最大开关电流 | 8 A                 | 最大开关电压, 交流   | 250 V                                    |
| 触点类型   | 2 CO contact (AgNi) | 最小切换功率       | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA / 5 mA |

## 基本信息

|           |     |        |        |
|-----------|-----|--------|--------|
| 测试按钮可用    | 可配置 | 测试按钮版本 | 带锁测试按钮 |
| 机械开关位置指示器 | 是   | 颜色编码   | 黑色     |

## 绝缘设计

|             |                |                    |                 |
|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 污染等级        | 3              | 爬电距离和电气间隙距离输入 - 输出 | 8 mm            |
| 介电强度, 输入/输出 | 5 kVeff / 1min | 开放式触点的介电强度         | 1 kVeff / 1 min |
| 抗冲击耐压       | 1.2/50 μs      | 输入和输出端的脉冲耐受电压      | 1.2/50 μs       |

## 详细标准及认证情况

VDE证书号 40057912 cURus 证书号 E223474

技术数据

联接参数



| 导线连接方式 | 插拔联接 |
|--------|------|
|--------|------|

分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

图纸


接线图



Graph



Miscellaneous



类型编码