


**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



在某些应用中，我们会需要出于测试和安全目的向直通型接线端子添加一个测试点或开关元件。使用开关型端子，您可在无电压的情况下对电路进行测量。由于开关点的电气间隙和爬电距离无法评估尺寸，我们必须对指定的额定脉冲电压强度进行论证。

**通用订货数据**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 版本         | 组件插头的基本端子, SNAP IN, 500, 20, 2 |
| 订货号        | <a href="#">2983260000</a>     |
| 类型         | SDT 2.5 2C W/O DTLV OR         |
| GTIN (EAN) | 4099986838543                  |
| 数量         | 50 items                       |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

**尺寸和重量**

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 36.5 mm | 深度 (英寸) | 1.437 inch  |
| 高度 | 77.5 mm | 高度 (英寸) | 3.0512 inch |
| 宽度 | 5.1 mm  | 宽度 (英寸) | 0.2008 inch |
| 净重 | 10.23 g |         |             |

**温度**

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |
|----------|--------|----------|--------|

**环保产品合规**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

**其它技术参数**

|      |    |      |         |
|------|----|------|---------|
| 开放端  | 右方 | 可卡装  | 是       |
| 固定类型 | 卡入 | 安装方式 | 直接卡在导轨上 |

**可压接导线 (其它联接)**

|             |         |
|-------------|---------|
| 其他联接方式的接口类型 | SNAP IN |
|-------------|---------|

**可压接导线 (额定联接)**

|                      |                     |                      |                      |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准   | A3                  | 导线最大压接面积 AWG         | AWG 14               |
| 连接方向                 | 上方                  | 剥线长度                 | 10 mm                |
| 联接类型                 | SNAP IN             | 联接点数量                | 2                    |
| 压接范围, 最大             | 2.5 mm <sup>2</sup> | 压接范围, 最小             | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 螺丝刀口尺寸               | 0.6 x 3.5 mm        | 导线最小压接面积 AWG         | AWG 22               |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 2.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 头 DIN 46228/4, 最大    |                     | 头 DIN 46228/4, 最小    |                      |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 2.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 头 DIN 46228/1, 最大    |                     | 头 DIN 46228/1, 最小    |                      |
| 最大压接面积 软导线           | 4 mm <sup>2</sup>   | 最小多股导线接线截面积          | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股线, 最大       | 2.5 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股线, 最小       | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小   | 0.34 mm <sup>2</sup> |

**材料参数**

|        |       |              |     |
|--------|-------|--------------|-----|
| 基础材料   | Wemid | 颜色编码         | 橙色  |
| 触发元件颜色 | 绿色    | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****系统特征值**

|         |   |       |   |
|---------|---|-------|---|
| 必须的端板   | 是 | 层数    | 1 |
| 每层压接点数量 | 2 | N功能   | 无 |
| PE 功能   | 无 | PEN功能 | 无 |

**通用的**

|              |                  |              |        |
|--------------|------------------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14           | 导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
| 标准           | DIN EN 60947-7-1 |              |        |

**额定数据**

|                          |                     |        |                  |
|--------------------------|---------------------|--------|------------------|
| 额定横截面                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 500 V            |
| 额定直流电压                   | 500 V               | 额定电流   | 20 A             |
| 最大电流                     | 20 A                | 标准     | DIN EN 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ             | 额定浪涌电压 | 6 kV             |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 0.77 mW             | 过压等级   | III              |
| 污染等级                     | 3                   |        |                  |

**额定数据 (UL)**

|                 |        |                |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 电压大小 B (cURus)  | 300 V  | 电压大小 D (cURus) | 600 V  |
| 导线最大压接面积(cURus) | 12 AWG | cURus 证书号      | E60693 |
| 最小压接面积 (cURus)  | 22 AWG | 电流大小 B (cURus) | 20 A   |
| 电压大小 C (cURus)  | 300 V  | 电流大小 C (cURus) | 20 A   |
| 电流大小 D (cURus)  | 5 A    |                |        |

**分类**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-07 |             |             |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****组件插头**

插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

**通用订货数据**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | BEST                       | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1833100000</a> | 附件, 模块插头       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |
| 类型         | BEST/D                     | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1878560000</a> | 附件, 模块插头, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 403224871492               |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |
| 类型         | BEST/DRBR                  | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1878570000</a> | 附件, 模块插头, 22 A |
| GTIN (EAN) | 403224871508               |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |

**横联接**

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | ZQV 2.5N/10                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527690000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/10 BK             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831750000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416982              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/10 BL             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527880000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | ZQV 2.5N/10 RD             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108910000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/10 WT             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831640000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416876              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/2                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527540000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/2 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831670000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416906              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/2 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527740000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/2 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108470000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/2 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831560000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416692              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/20                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527720000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/20 BK             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831760000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675416999              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/20 BL             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527890000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/20 RD             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108920000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/20 WT             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831650000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675416883              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/3                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527570000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | ZQV 2.5N/3 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831680000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416913              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/3 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527770000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/3 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108690000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/3 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831570000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416807              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/4                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527590000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/4 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831690000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416920              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/4 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527780000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/4 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108700000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/4 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831580000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416814              |  |
| 数量         | 60 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/5                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527620000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/5 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831700000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416937              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/5 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527790000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/5 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108710000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | ZQV 2.5N/5 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831590000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416821              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/50                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527730000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              |  |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/50 BK             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831770000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417002              |  |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/50 BL             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527920000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              |  |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/50 RD             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2109000000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              |  |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/50 WT             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831660000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416890              |  |
| 数量         | 5 ST                       |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/6                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527630000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/6 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831710000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416944              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/6 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527820000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/6 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108720000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/6 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831600000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416838              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/7                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527640000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/7 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831720000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416951              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**附件**

| 类型         | ZQV 2.5N/7 BL              | 版本   |
|------------|----------------------------|--|
| 订货号        | <a href="#">1527830000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/7 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108810000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/7 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831610000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416845              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/8                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527670000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/8 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831730000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416968              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/8 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527840000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/8 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108870000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/8 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831620000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416852              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/9                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527680000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/9 BK              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831740000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416975              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/9 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1527870000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/9 RD              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2108900000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | ZQV 2.5N/9 WT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2831630000</a> | 横联件（端子）, 已插入的, 白色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416869              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****尾架**

为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

**通用订货数据**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1                | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1991920000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SC/1 BK             | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2475310000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SC/1 RM             | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">3112300000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4099987196413              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 RM            | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">3112310000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4099987196420              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 VO            | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661280000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 VO BK         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661300000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 VO GY         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661290000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |

**熔断器架**

加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SIHA 3/G20                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">7926190000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可插入的, V-O, Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4032248264612              |   |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | SIHA 3/G20                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">7921560000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可插入的, V-O, Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 类型         | SIHA 3/G20 BL              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1004260000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可插入的, V-O, Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4032248709717              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">7921570000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-O,      |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1005250000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 2.31 A, 可插入的, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248712038              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">7921600000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-O,      |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">7921580000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-O,      |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | Wemid   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">7921590000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-O,      |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | Wemid   |
| 数量         | 25 ST                      |   |

**断路器插头**

与集成释放杆的接线端子相比, 魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉, 为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 类型         | DTLE 2.5/4                 | 版本                   |
| 订货号        | <a href="#">2910530000</a> | 锁定元件 (端子), Wemid, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                      |
| 数量         | 25 ST                      |                      |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****DEK 5/5****WS/ DEK**

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

**MultiMark 的优势**

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/5 MM BP WS           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2619770000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626315              |  |
| 数量         | 10000 ST                   |  |
| 类型         | DEK 5/5 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |  |
| 数量         | 800 ST                     |  |

**WS 8/5****WS/ DEK**

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

**MultiMark 的优势**

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

**通用订货数据**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 类型         | WS 8/5 MM BP WS            | 版本                                  |
| 订货号        | <a href="#">2619810000</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626278              |                                     |
| 数量         | 8000 ST                    |                                     |
| 类型         | WS 8/5 MM WS               | 版本                                  |
| 订货号        | <a href="#">2007150000</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392029              |                                     |
| 数量         | 800 ST                     |                                     |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

| 类型         | DEK 5/5 MC NE BL           | 版本  |
|------------|----------------------------|---|
| 订货号        | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, 蓝色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE BR           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, 棕色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE GE           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, 黄色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE GN           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, 绿色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE GR           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, 灰色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE OR           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, 橙色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE RT           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, 红色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE SW           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, 黑色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |
| 类型         | DEK 5/5 MC NE VI           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, 红紫色                              |
| 数量         | 1000 ST                    |   |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmüller, 白色                                 |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 类型         | DEK 5/5 S MC NE WS         | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmüller, 白色                                 |
| 数量         | 400 ST                     |  |

**定制印刷**


Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/5 MC SDR             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmüller, 根据客户需求                             |
| 数量         | 200 ST                     |  |
| 类型         | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmüller, 根据客户需求                             |
| 数量         | 200 ST                     |  |
| 类型         | DEK 5/5 S MC SDR           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmüller, 根据客户需求                             |
| 数量         | 80 ST                      |  |

**Plus**

Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。


**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmüller, 黄色                                 |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 类型         | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmüller, 白色                                 |
| 数量         | 1000 ST                    |  |

**空白**

WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。


- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

**通用订货数据**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | WS 8/5 MC NE BL            | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1773521693</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141715              | Allen-Bradley, 蓝色                                     |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 类型         | WS 8/5 MC NE GE            | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1773521687</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141548              | Allen-Bradley, 黄色                                     |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 类型         | WS 8/5 MC NE OR            | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1773521690</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143092              | Allen-Bradley, 橙色                                     |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 类型         | WS 8/5 MC NE RT            | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1773521686</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141531              | Allen-Bradley, 红色                                     |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 类型         | WS 8/5 MC NE WS            | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1640740000</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Allen-Bradley, 白色                                     |
| 数量         | 720 ST                     |   |
| 类型         | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1951870000</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248631605              | Allen-Bradley, 白色                                     |
| 数量         | 600 ST                     |   |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**附件**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**定制印刷**

WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

**通用订货数据**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | WS 8/5 MC SDR              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1640750000</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                 |
| 数量         | 144 ST                     |   |
| 类型         | WS 8/5 PLUS MC SDR         | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1038790000</a> | WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768066              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                 |
| 数量         | 120 ST                     |   |

**端板和隔板**

分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

**通用订货数据**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SEP 3C 2.5                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">2751090000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 高度: 69.5 mm, 宽度: 2.1 mm, V-0, Wemid, 可 |
| GTIN (EAN) | 4064675267614              | 卡装: 是   |
| 数量         | 20 ST                      |   |

**SDT 2.5 2C W/O DTLV OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****针对触点进行保护**

魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

**通用订货数据**

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| 类型         | AFTC                       | 版本      |
| 订货号        | <a href="#">2863420000</a> | 盖板 (端子) |
| GTIN (EAN) | 4064675596516              |         |
| 数量         | 50 ST                      |         |

**测试适配器和测试插座**

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1276300000</a> | 插头 (端子) , 插拔联接, 2 mm <sup>2</sup> , 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |