


APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



某些应用需要使用一种更为灵活的或者便于安装的插拔式模块化解决方案。在需要预制或更换全部功能单元的情况下，需要使用灵活的模块化联接系统。魏德米勒可插拔式接线端子可快速完成装配，已全部经过了工厂的测试验证。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 插拔式模块端子, PUSH IN, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 深褐 |
| 订货号 | 3002290000 |
| 类型 | APGTB 6 FT 2C/1 BL |
| GTIN (EAN) | 4099986903203 |
| 数量 | 50 items |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 45.5 mm | 深度 (英寸) | 1.7913 inch |
| 高度 | 66.5 mm | 高度 (英寸) | 2.6181 inch |
| 宽度 | 6.1 mm | 宽度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 净重 | 14.13 g | | |

温度

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |
|----------|--------|----------|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|-----|---|
| 开放端 | 右方 | 可卡装 | 无 |
| 固定类型 | 卡入 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | TS 35 | | |

可压接导线 (其它联接)

| | |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 可插拔的 |
|-------------|------|

可压接导线 (额定联接)

| | |
|---|--------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
| 连接方向 | 上方 |
| 联接类型 | PUSH IN |
| 压接范围, 最大 | 10 mm ² |
| 螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 6 mm ² 头 DIN 46228/4, 最大 | |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 6 mm ² 头 DIN 46228/1, 最大 | |
| 最大压接面积 软导线 | 10 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最大 | 6 mm ² |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 | 6 mm ² |

| | |
|--|----------------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 联接点数量 | 2 |
| 压接范围, 最小 | 0.34 mm ² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.34 mm ² 头 DIN 46228/4, 最小 | |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.34 mm ² 头 DIN 46228/1, 最小 | |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.34 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最小 | 0.34 mm ² |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 | 0.34 mm ² |

材料参数

| | |
|--------|-------|
| 基础材料 | Wemid |
| 触发元件颜色 | 橙色 |

| | |
|--------------|-----|
| 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值

| | |
|---------|---|
| 必须的端板 | 是 |
| 层数 | 1 |
| 层, 内部桥接 | 无 |
| N功能 | 无 |
| PEN功能 | 无 |

| | |
|---------|---|
| 电位数量 | 1 |
| 每层压接点数量 | 1 |
| PE联接 | 无 |
| PE 功能 | 无 |

通用的

| | | | |
|--------------|-------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 8 | 导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
|--------------|-------|--------------|--------|

额定数据

| | |
|--------|-------------------|
| 额定横截面 | 6 mm ² |
| 额定直流电压 | 800 V |
| 最大电流 | 41 A |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 过压等级 | III |

| | |
|--------------------------|---------|
| 额定电压 | 800 V |
| 额定电流 | 41 A |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.78 mΩ |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 1.31 mW |
| 污染等级 | 3 |

额定数据 (UL)

| | |
|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 8 AWG |
| 电压大小 D (cURus) | 600 V |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 22 AWG |
| 电流大小 B (cURus) | 37 A |
| 电流大小 C (cURus) | 37 A |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 8 AWG |

| | |
|---------------------|--------|
| 电压大小 B (cURus) | 600 V |
| cURus 证书号 | E60693 |
| 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 22 AWG |
| 电压大小 C (cURus) | 600 V |
| 电流大小 D (cURus) | 5 A |

分类

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |


| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | ZQV 6N/10 | 版本 |
| 订货号 | 2733970000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 3.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066811 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/10 BL | 版本 |
| 订货号 | 2786910000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 78.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064602 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/2 | 版本 |
| 订货号 | 1985740000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 13.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370362 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/2 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985830000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 13.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370232 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/20 | 版本 |
| 订货号 | 2810820000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 4.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283430 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/3 | 版本 |
| 订货号 | 1985760000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 21.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370263 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/3 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985840000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 21.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370379 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/4 | 版本 |
| 订货号 | 1985780000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 29.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370287 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/4 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985850000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 29.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/6 | 版本 |
| 订货号 | 2733950000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 3.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066699 | |
| 数量 | 20 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ZQV 6N/6 BL | 版本 |
| 订货号 | 2786890000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 46.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064572 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/7 | 版本 |
| 订货号 | 2733960000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 3.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066804 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 6N/7 BL | 版本 |
| 订货号 | 2786900000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 54.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064596 | |
| 数量 | 20 ST | |

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | AEB 35 SC/1 | 版本 |
| 订货号 | 1991920000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | AEB 35 SC/1 BK | 版本 |
| 订货号 | 2475310000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | AEB 35 SC/1 RM | 版本 |
| 订货号 | 3112300000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4099987196413 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | AEB 35 SCL/1 RM | 版本 |
| 订货号 | 3112310000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4099987196420 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | AEB 35 SCL/1 VO | 版本 |
| 订货号 | 2661280000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | AEB 35 SCL/1 VO BK | 版本 |
| 订货号 | 2661300000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | AEB 35 SCL/1 VO GY | 版本 |
| 订货号 | 2661290000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 ST | |

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | AEP 2C 6 | 版本 |
| 订货号 | 1991970000 | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118376692 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | AEP 2C 6 BL | 版本 |
| 订货号 | 1991950000 | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118376739 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | AEP 2C 6 OR | 版本 |
| 订货号 | 2052520000 | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118412123 | |
| 数量 | 50 ST | |

插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | APG 6 L BK | 版本 |
| 订货号 | 3002500000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903371 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 L BL | 版本 |
| 订货号 | 3002490000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903364 | |
| 数量 | 50 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | APG 6 L GN | 版本 |
| 订货号 | 3002480000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903357 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 L OR | 版本 |
| 订货号 | 3002520000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903395 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 L RD | 版本 |
| 订货号 | 3002510000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903388 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 MI BK | 版本 |
| 订货号 | 3002450000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903326 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 MI BL | 版本 |
| 订货号 | 3002440000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903319 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 MI GN | 版本 |
| 订货号 | 3002430000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903302 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 MI OR | 版本 |
| 订货号 | 3002470000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903340 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 MI RD | 版本 |
| 订货号 | 3002460000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903333 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 R BK | 版本 |
| 订货号 | 3002380000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903272 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 R BL | 版本 |
| 订货号 | 3002370000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903265 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 R GN | 版本 |
| 订货号 | 3002350000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903258 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 R OR | 版本 |
| 订货号 | 3002400000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903296 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 6 R RD | 版本 |
| 订货号 | 3002390000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4099986903289 | |
| 数量 | 50 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | APG 6/10 | 版本 |
| 订货号 | 2829070000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 10, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675382782 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | APG 6/2 | 版本 |
| 订货号 | 2882750000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 2, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675758273 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 6/3 | 版本 |
| 订货号 | 2882690000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 3, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675758211 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 6/4 | 版本 |
| 订货号 | 2829060000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 4, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675382768 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 6/5 | 版本 |
| 订货号 | 2882700000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 5, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675758228 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 6/6 | 版本 |
| 订货号 | 2882710000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 6, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675758235 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 6/7 | 版本 |
| 订货号 | 2882720000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 7, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675758242 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | APG 6/8 | 版本 |
| 订货号 | 2882730000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 8, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675758259 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | APG 6/9 | 版本 |
| 订货号 | 2882740000 | 插头, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 回路数: 9, 米色 |
| GTIN (EAN) | 4064675758266 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | APGCE | 版本 |
| 订货号 | 1514490000 | 编码元件 (端子), Wemid, 橙色, 宽度: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| 数量 | 50 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | DEK 5/8 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1856740000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 800 ST | |

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | DEK 5/8 MC SDR | 版本 |
| 订货号 | 1856750000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | Weidmueller, 根据客户需求 |
| 数量 | 160 ST | |
| 类型 | DEK 5/8 PLUS MC SDR | 版本 |
| 订货号 | 1046370000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | Weidmueller, 根据客户需求 |
| 数量 | 160 ST | |


APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1046350000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 800 ST | |

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性, 易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸, 适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要, 尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势: 表面材料的印刷效果出色, 保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固, 印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料, 易于安装
- 标签区域大, 优化清晰度
- 独立于生产厂家, 因此具备高度的灵活性

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | DEK 5/8 MM WS | 版本 |
| 订货号 | 2007130000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| 数量 | 500 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

WS 8/8



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装孔带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型 | WS-A 8/8 MM WS | 版本 |
| 订货号 | 2448930000 | WS, 端子标记, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118462982 | |
| 数量 | 500 ST | |

插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | APG 6/1 | 版本 |
| 订货号 | 2762320000 | 插头, 6 mm ² , 500 V, 30 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4064675021322 | |
| 数量 | 50 ST | |

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

APGTB 6 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | 版本 |
| 订货号 | 1276300000 | 插头 (端子) , 插拔联接, 2 mm ² , 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| 数量 | 20 ST | |