


SM-DT 27/18 K MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

我们通过可检测标记号解决方案，为食品饮料行业的客户提供支持，确保在 HACCP 设计范畴中所要求的最高标准。由于加入金属衬芯，我们的可检测 MultiCard 能够可靠地通过金属探测器或 X 射线探测器得以识别。这样可以将生产流程中的产品污染风险降至最低。重要产品特性得到最大程度的安全保障，例如防腐蚀能力、或者更高的耐老化性能抵御室内区域紫外线辐射及热量。这些特性定期得以测试，并通过我们自己经过认证的实验室加以确认。不适合与食品直接接触。

- 可通过金属探测器或 X 射线探测器进行检测
- 通过蓝色的颜色进行视觉识别
- 防腐蚀金属衬芯
- 清晰耐久的印刷图像
- 可提供不同的版本用于极其广泛的标记号要求

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

订货号	3008850000
类型	SM-DT 27/18 K MC SDR
GTIN (EAN)	4099986911529
数量	16 items

SM-DT 27/18 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	1.2 mm
高度	27 mm
宽度	18 mm
净重	1.22 g

深度 (英寸)	0.0472 inch
高度 (英寸)	1.063 inch
宽度 (英寸)	0.7087 inch

温度

工作温度范围	-40...60 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.015 kg CO2 eq.

通用数据

粘胶剂	双面胶
宽度	18 mm
最大工作温度	60 °C
颜色编码	蓝色
打印标志	需要 M-Print PRO 文件
推荐使用的工业	食品加工行业

类型	插拔式
阻燃等级符合 UL 94	HB
最小工作温度	-40 °C
基础材料	聚酰胺 66
依照 Rondotest 可检测	4.7 mm Al
工作温度范围	-40...60 °C

分类

ETIM 8.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288
ECLASS 15.0	27-28-11-04

ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 14.0	27-28-11-04