


## CC-DT-H 15/27 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



我们通过可检测标记号解决方案，为食品饮料行业的客户提供支持，确保在 HACCP 设计范畴中所要求的最高标准。由于加入金属衬芯，我们的可检测 MultiCard 能够可靠地通过金属探测器或 X 射线探测器得以识别。这样可以将生产流程中的产品污染风险降至最低。重要产品特性得到最大程度的安全保障，例如防腐蚀能力、或者更高的耐老化性能抵御室内区域紫外线辐射及热量。这些特性定期得以测试，并通过我们自己经过认证的实验室加以确认。不适合与食品直接接触。

- 可通过金属探测器或 X 射线探测器进行检测
- 通过蓝色的颜色进行视觉识别
- 防腐蚀金属衬芯
- 清晰持久的印刷图像
- 可提供不同的版本用于极其广泛的标记号要求

## 通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 17 x 30 mm, 蓝色
订货号	<a href="#">3009090000</a>
类型	CC-DT-H 15/27 BL
GTIN (EAN)	4099986911673
数量	45 items

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	17 mm	高度 (英寸)	0.6693 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
长度	30 mm	长度 (英寸)	1.1811 inch
直径	0 mm	净重	1.33 g

## 温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.014 kg CO2 eq.	

## 通用数据

类型	标记号托架	宽度	30 mm
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	蓝色
卤素	不	长度	30 mm
基础材料	聚酰胺 66	依照 Rondotest 可检测	4.7 mm Al
推荐的工业	食品加工行业	工作温度范围	-40...100 °C

## 设备标记号

直径	0 mm	卤素	不
----	------	----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

