


**AL2C 2.5 DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

**通用订货数据**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 直通型接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 800 V, 联接点数量: 2 |
| 订货号        | <a href="#">3010200000</a>                                        |
| 类型         | AL2C 2.5 DL                                                       |
| GTIN (EAN) | 4099986913660                                                     |
| 数量         | 100 items                                                         |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



IECEX

ATEX

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 36.5 mm | 深度 (英寸) | 1.437 inch  |
| 高度 | 57 mm   | 高度 (英寸) | 2.2441 inch |
| 宽度 | 5.1 mm  | 宽度 (英寸) | 0.2008 inch |
| 净重 | 3.54 g  |         |             |

## 温度

|          |                |          |        |
|----------|----------------|----------|--------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 最小持续工作温度 | -60 °C |
| 最大持续工作温度 | 130 °C         |          |        |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 额定数据IECEX/ATEX

|                   |                   |                     |                  |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| ATEX 证书号          | TUEV22ATEX8826U   | IECEX 证书号           | IECEXTUR22.0019U |
| 最大电压 (欧洲防爆标准ATEX) | 550 V             | 电流 (ATEX)           | 21.5 A           |
| 导线最大压接面积(ATEX)    | 4 mm <sup>2</sup> | 最大电压 (国际电工委员会IECEX) | 550 V            |
| 电流 (IECEX)        | 21.5 A            |                     |                  |

## 其它技术参数

|      |       |     |   |
|------|-------|-----|---|
| 开放端  | 右方    | 可卡装 | 是 |
| 安装方式 | TS 35 |     |   |

## 可压接导线 (额定联接)

|                                       |                      |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准                    | A3                   | 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 12               |
| 连接方向                                  | 水平进线                 | 剥线长度                                  | 10 mm                |
| 联接类型                                  | PUSH IN              | 联接点数量                                 | 2                    |
| 压接范围, 最大                              | 2.5 mm <sup>2</sup>  | 压接范围, 最小                              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 螺丝刀口尺寸                                | 0.6 x 3.5 mm         | 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 28               |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 2.5 mm <sup>2</sup>  | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 4 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 软导线                            | 4 mm <sup>2</sup>    | 最小多股导线接线截面积                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股线, 最大                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  | 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 双线管状端头 最大导线横截面                        | 0.75 mm <sup>2</sup> | 双线管状端头 最小导线横截面                        | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 4 mm <sup>2</sup>    | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.14 mm <sup>2</sup> |                                       |                      |

## 技术数据

## 材料参数

|        |       |              |     |
|--------|-------|--------------|-----|
| 基础材料   | Wemid | 颜色编码         | 深褐  |
| 触发元件颜色 | 橙色    | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

## 系统特征值

|         |   |         |       |
|---------|---|---------|-------|
| 必须的端板   | 是 | 电位数量    | 1     |
| 层数      | 1 | 每层压接点数量 | 2     |
| 每层电位点数量 | 1 | 层, 内部桥接 | 无     |
| PE联接    | 无 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
| N功能     | 无 | PE 功能   | 无     |
| PEN功能   | 无 |         |       |

## 通用的

|              |               |              |        |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12        | 导线最小压接面积 AWG | AWG 28 |
| 标准           | IEC 60947-7-1 | 安装导轨已装备      | TS 35  |

## 额定数据

|                          |                     |        |               |
|--------------------------|---------------------|--------|---------------|
| 额定横截面                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 800 V         |
| 额定直流电压                   | 800 V               | 额定电流   | 24 A          |
| 最大电流                     | 24 A                | 标准     | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ             | 额定浪涌电压 | 8 kV          |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 0.77 W              | 过压等级   | III           |
| 污染等级                     | 3                   |        |               |

## 额定数据 (CSA)


|                |        |               |                 |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 导线最大压接面积(CSA)  | 12 AWG | 电压大小 C (CSA)  | 600 V           |
| 电流 大小 C (CSA)  | 20 A   | CSA 认证号       | 200039-70089609 |
| 电压大小 B (CSA)   | 600 V  | 电流 大小 B (CSA) | 20 A            |
| 电压大小 D (CSA)   | 600 V  | 电流 大小 D (CSA) | 5 A             |
| 最小导线横截面积 (CSA) | 26 AWG |               |                 |

## 额定数据 (UL)

|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG | 电压大小 B (cURus)      | 600 V  |
| 电压大小 D (cURus)      | 600 V  | cURus 证书号           | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 26 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 26 AWG |
| 电流大小 B (cURus)      | 20 A   | 电压大小 C (cURus)      | 600 V  |
| 电流大小 C (cURus)      | 20 A   | 电流大小 D (cURus)      | 5 A    |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |                     |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |



## 附件

## 端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | ALEP 2C 2.5                | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">2871750000</a> | 用于端子的端板，深褐，高度: 55 mm, 宽度: 2.1 mm, V-0, Wemid, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4064675639879              | 装: 是                                             |
| 数量         | 20 ST                      |                                                  |
| 类型         | ALEP 2C 2.5 BL             | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">2871760000</a> | 用于端子的端板，蓝色，高度: 55 mm, 宽度: 2.1 mm, V-0, Wemid, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4064675639886              | 装: 是                                             |
| 数量         | 20 ST                      |                                                  |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1                | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1991920000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 测试适配器和测试插座




测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | ATPG 2.5 MI-R              | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1991960000</a> | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685              |                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                 |
| 类型         | ATPG 2.5/3                 | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">2041190000</a> | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409604              |                                 |
| 数量         | 25 ST                      |                                 |
| 类型         | ATPG 2.5/5                 | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">2041180000</a> | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409505              |                                 |
| 数量         | 25 ST                      |                                 |
| 类型         | ATPG 1.5-10 L              | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1991890000</a> | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                 |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 2.5N/10                | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1527690000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              |                                                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                       |
| 类型         | ZQV 2.5N/10 BL             | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1527880000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              |                                                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                       |
| 类型         | ZQV 2.5N/10 RD             | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">2108910000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              |                                                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                       |
| 类型         | ZQV 2.5N/2                 | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1527540000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |                                                                       |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                       |
| 类型         | ZQV 2.5N/2 BL              | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1527740000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              |                                                                       |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                       |

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 2.5N/2 RD              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108470000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/20                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527720000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/20 BL             | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527890000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/20 RD             | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108920000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/3                 | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527570000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm               |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/3 BL              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527770000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm               |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/3 RD              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108690000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm               |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/4                 | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527590000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/4 BL              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527780000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/4 RD              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108700000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/5                 | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527620000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/5 BL              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527790000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/5 RD              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108710000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 2.5N/50                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527730000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm              |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/50 BL             | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527920000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm              |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/50 RD             | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2109000000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm              |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/6                 | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527630000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/6 BL              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527820000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/6 RD              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108720000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/7                 | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527640000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/7 BL              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527830000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/7 RD              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/8                 | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527670000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/8 BL              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527840000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/8 RD              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2108870000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/9                 | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527680000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |



## AL2C 2.5 DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 2.5N/9 BL              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1527870000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |
| 类型         | ZQV 2.5N/9 RD              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2108900000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |

## 附件


测试及测量装置的附件



## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | ZUB MULTIMETER             | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1 BK             | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2475310000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 附件

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | APP 1                      | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2488970000</a> | A-系列, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4050118499216              |          |
| 数量         | 50 ST                      |          |

## 警告盖板




带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | AAM 2.5 YE FLASH           | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">2635550000</a> | A-系列, 端子标记, 8 x 5.1 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674095              |                                                  |
| 数量         | 40 ST                      |                                                  |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0            | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661280000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661300000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661290000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | ZST 1                      | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1269070000</a> | 附件, 附件托架  |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |           |
| 数量         | 25 ST                      |           |
| 类型         | ZST                        | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1678680000</a> | Z系列, 附件托架 |
| GTIN (EAN) | 4008190466770              |           |
| 数量         | 10 ST                      |           |

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

附件

通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2749610000</a> | 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | mm                                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                    |