


W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



在过程工业中，自动化需要针对复杂生产流程的灵活解决方案。如果您的电路图同样复杂，而且经常在结束前不久发生变化。那借助魏德米勒新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。借助我们的新系列 DCS 信号集结端子，您可以解决这些挑战。即使是“最后一分钟的改变”也没有问题，无需改变您已经完成的接线。由于接线端子采用单层和双层布置，并提供四种基本功能（连续、断开、熔断、接地），在联接现场布线的设备时，您可以实现高度的灵活性。我们还为您提供了一种将屏蔽联接到 PE 的替代方案，以实现您的无电位屏蔽概念。

通用订货数据

版本	开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm ² , 20 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 2
订货号	3019280000
类型	W2C 4 DTCA-PE BK
GTIN (EAN)	4099986930575
数量	50 items

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	75 mm	深度 (英寸)	2.9527 inch
高度	72.5 mm	高度 (英寸)	2.8543 inch
宽度	6.1 mm	宽度 (英寸)	0.2402 inch
净重	25.1 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	右方	可卡装	是
固定类型	TS 35	防爆版	不
安装方式	TS 35		

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3	导线最大压接面积 AWG	AWG 10
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	0.8 Nm
最小拧紧力矩	0.5 Nm	剥线长度	8 mm
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	3	压接范围, 最大	6 mm ²
压接范围, 最小	0.25 mm ²	压接螺钉	M 3
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 24
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 4 mm ²		导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.25 mm ²	
头 DIN 46228/4, 最大		头 DIN 46228/4, 最小	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 4 mm ²		导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.25 mm ²	
头 DIN 46228/1, 最大		头 DIN 46228/1, 最小	
最大压接面积 软导线	6 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.25 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	6 mm ²	接线截面积, 多股线, 最小	0.25 mm ²
双线管状端头 最大导线横截面	1.5 mm ²	双线管状端头 最小导线横截面	0.5 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	6 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.25 mm ²
接线截面积, 多股细导线, 最大	6 mm ²	接线截面积, 多股细导线, 最小	0.25 mm ²

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

必须的端板	是	电位数量	2
层数	2	每层压接点数量	2
每层电位点数量	1	层, 内部桥接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	是	PEN功能	无

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 10	导线最小压接面积 AWG	AWG 24
标准	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	4 mm ²	额定电压	500 V
额定电流	20 A	最大电流	20 A
标准	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	3 mΩ
额定浪涌电压	6 kV	过压等级	III
污染等级	3		

分类


ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ZQV 4N/10	版本
订货号	1528090000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118332896	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 BK	版本
订货号	2810830000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4064675283447	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 BL	版本
订货号	1528230000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118333138	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 RD	版本
订货号	2460740000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118476163	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 WT	版本
订货号	2831790000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417026	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/2	版本
订货号	1527930000	横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4050118332766	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 BK	版本
订货号	2810840000	横联件（端子），已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4064675283454	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 BL	版本
订货号	1528040000	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4050118332773	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 RD	版本
订货号	2460450000	横联件（端子），已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4050118476149	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/2 WT	版本
订货号	2831800000	横联件（端子），已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P（单位: mm）: 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417033	
数量	60 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 4N/20	版本
订货号	2883800000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675848769	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/20 BK	版本
订货号	2810870000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283485	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/20 BL	版本
订货号	2810850000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675283461	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/20 RD	版本
订货号	2810860000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283478	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/3	版本
订货号	1527940000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118332865	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 BK	版本
订货号	2810880000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283492	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 BL	版本
订货号	1528080000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118333008	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 RD	版本
订货号	2460810000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118476231	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3 WT	版本
订货号	2831810000	横联件（端子）, 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm
GTIN (EAN)	4064675417040	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/30	版本
订货号	2561580000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118570113	
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/30 BL	版本
订货号	2561610000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569971	
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/30 RD	版本
订货号	2561600000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569964	
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/32	版本
订货号	2561670000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P (单位: mm) : 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 193.9 mm
GTIN (EAN)	4050118570175	
数量	5 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 4N/4	版本
订货号	1527970000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118332889	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 BK	版本
订货号	2810890000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283607	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 BL	版本
订货号	1528120000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118332872	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 RD	版本
订货号	2460800000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118476224	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 WT	版本
订货号	2831820000	横联件（端子）, 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417057	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/41	版本
订货号	2883810000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848844	
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/41 BK	版本
订货号	2831890000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675417125	
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/41 BL	版本
订货号	2883820000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848851	
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/41 RD	版本
订货号	2883840000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848868	
数量	10 ST	
类型	ZQV 4N/5	版本
订货号	1527980000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118332759	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/5 BK	版本
订货号	2810900000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283614	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/5 BL	版本
订货号	1528140000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118333015	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/5 RD	版本
订货号	2460790000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118476217	
数量	60 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 4N/5 WT	版本
订货号	2831830000	横联件（端子）, 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm
GTIN (EAN)	4064675417064	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/50	版本
订货号	1528130000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118332902	
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/50 BL	版本
订货号	1528240000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118333121	
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/50 RD	版本
订货号	2460730000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118476156	
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/6	版本
订货号	1527990000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118332919	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 BK	版本
订货号	2810910000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283621	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 BL	版本
订货号	1528170000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118332926	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 RD	版本
订货号	2460780000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118476200	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/6 WT	版本
订货号	2831840000	横联件（端子）, 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4064675417071	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7	版本
订货号	1528020000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118332780	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7 BK	版本
订货号	2810920000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283638	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7 BL	版本
订货号	1528180000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118333114	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/7 RD	版本
订货号	2460770000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118476194	
数量	20 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 4N/7 WT	版本
订货号	2831850000	横联件（端子）, 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
GTIN (EAN)	4064675417088	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8	版本
订货号	1528030000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118332841	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 BK	版本
订货号	2810930000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283645	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 BL	版本
订货号	1528190000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118332858	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 RD	版本
订货号	2460760000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118476187	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/8 WT	版本
订货号	2831860000	横联件（端子）, 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4064675417095	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9	版本
订货号	1528070000	横联件（端子）, 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118332797	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 BK	版本
订货号	2831780000	横联件（端子）, 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417019	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 BL	版本
订货号	1528220000	横联件（端子）, 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118333107	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 RD	版本
订货号	2460750000	横联件（端子）, 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118476170	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9 WT	版本
订货号	2831870000	横联件（端子）, 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417101	
数量	20 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

附件




Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	WEP 2C 4	版本
订货号	2894210000	用于端子的端板, 深褐, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装:
GTIN (EAN)	4064675885191	是
数量	20 ST	
类型	WEP 2C 4 BK	版本
订货号	2894230000	用于端子的端板, 黑色, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装:
GTIN (EAN)	4064675885214	是
数量	20 ST	
类型	WEP 2C 4 BL	版本
订货号	2894220000	用于端子的端板, 蓝色, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装:
GTIN (EAN)	4064675885207	是
数量	20 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/2	版本
订货号	1061200000	固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 GR	版本
订货号	1859200000	固定器, 灰色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 SW	版本
订货号	1061210000	固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
数量	50 ST	


W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	2749340000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6
GTIN (EAN)	4050118895568	mm
数量	1 ST	

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性, 易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸, 适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要, 尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势: 表面材料的印刷效果出色, 保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固, 印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料, 易于安装
- 标签区域大, 优化清晰度
- 独立于生产厂家, 因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	WS 8/6 MM WS	版本
订货号	2007160000	WS, 端子标记, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118391879	
数量	600 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装孔带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	DEK 5/6 MM WS	版本
订货号	2007120000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392104	
数量	600 ST	

Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	版本
订货号	1011320000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位：mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	


W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	

保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器)、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	G 20/0.10A/F	版本
订货号	0430300000	微型熔丝, 快动, 0.1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.20A/F	版本
订货号	0430400000	微型熔丝, 快动, 0.2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.25A/F	版本
订货号	0430500000	微型熔丝, 快动, 0.25 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.50A/F	版本
订货号	0430600000	微型熔丝, 快动, 0.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.63A/F	版本
订货号	0439000000	微型熔丝, 快动, 0.63 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
数量	10 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	G 20/1.00A/F	版本
订货号	0430700000	微型熔丝, 快动, 1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
数量	10 ST	
类型	G 20/1.60A/F	版本
订货号	0430800000	微型熔丝, 快动, 1.6 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
数量	10 ST	
类型	G 20/2.00A/F	版本
订货号	0430900000	微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
数量	10 ST	
类型	G 20/2.50A/F	版本
订货号	0431000000	微型熔丝, 快动, 2.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
数量	10 ST	
类型	G 20/3.15A/F	版本
订货号	0431100000	微型熔丝, 快动, 3.15 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
数量	10 ST	
类型	G 20/4.00A/F	版本
订货号	0431200000	微型熔丝, 快动, 4 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
数量	10 ST	
类型	G 20/5.00A/F	版本
订货号	0431300000	微型熔丝, 快动, 5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
数量	10 ST	
类型	G 20/6.30A/F	版本
订货号	0431400000	微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
数量	10 ST	

熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后, 普通的端子立即变成了熔断型端子, 只需移走绝缘盖子, 插上熔芯插头。

通用订货数据

类型	FSPG LED 60-150V BL	版本
订货号	2869770000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wermid
GTIN (EAN)	4064675623892	
数量	25 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	FSPG LED 60-150V BK	版本
订货号	2869720000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623830	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 30-70V BL	版本
订货号	2869760000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623885	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 30-70V BK	版本
订货号	2869710000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623823	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 100-250V BL	版本
订货号	2869750000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623878	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 100-250V BK	版本
订货号	2869700000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623816	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 10-36V BL	版本
订货号	2869740000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623861	
数量	25 ST	
类型	FSPG LED 10-36V BK	版本
订货号	2869690000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623809	
数量	25 ST	
类型	FSPG BL	版本
订货号	2869730000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 蓝色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623854	
数量	25 ST	
类型	FSPG BK	版本
订货号	2869680000	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623793	
数量	25 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比, 魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉, 为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	TNHE ZDL2.5 OR VPE 100	版本
订货号	2432480000	断路杆 (端子)
GTIN (EAN)	4050118443318	
数量	100 ST	

编码元件



适用于电力电子设备的插拔式联接技术 - 适用于电机启动器、变频器和伺服控制器等现代驱动设备。

OMNIMATE 电源接插件以更高的安全性和插拔式屏蔽片、集成信号接插件或单手法兰操作等创新型解决方案成为新的标准。

3 个产品系列可提供更多优点：

- 面向应用的可扩展性：提供适用于 29 A (IEC) 或 20 A (UL) 的 4 mm² 接插件到适用于 76 A (IEC) 或 54 A (UL) 的 16 mm² 接插件
- 电压可高达 1000 V (IEC) 或 600 V (UL)
- 经优化处理的多种安装选项

我们的服务：

直接使用产品配置软件配置您的个性化接插件。

通用订货数据

类型	VDS180 SV7.62	版本
订货号	1853940000	PCB 接插件, 附件, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4032248389513	
数量	50 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	


W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ZS 12/6 MC NE WS	版本
订货号	1610020000	ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmüller,
GTIN (EAN)	4008190444600	Allen-Bradley, 白色
数量	400 ST	

定制印刷




ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ZS 12/6 MC SDR	版本
订货号	1610030000	ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmüller,
GTIN (EAN)	4008190456689	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	80 ST	

空白



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ZS 30/5 MC NE WS	版本
订货号	2681880000	ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmüller, Allen-Bradley, 白色
GTIN (EAN)	4050118803068	
数量	200 ST	

定制印刷



ZS 标记号 — 采用久经验证的 MultiCard 格式，专为 Z 系列端子开发。它提供宽敞的打印面积。可翻转式机械结构允许在标记号位置进行横联而不需要拆除标记号。单排标记号可以进行成条安装，快速便捷。单个标记号之间很容易分开。

- 折页式标记区域
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ZS 30/5 MC SDR	版本
订货号	2682070000	ZS, 端子标记, 30 x 5 mm, Weidmüller, Allen-Bradley, 根据客户需求
GTIN (EAN)	4050118803075	
数量	40 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	DTLE 2.5/4	版本
订货号	2910530000	锁定元件（端子），Wemid, 红色
GTIN (EAN)	4099986519466	
数量	25 ST	

W2C 4 DTCA-PE BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

MultiFit



MultiMark MultiFit

用于竞争对手的联接器。

弹性表面层令安装更为简便。

特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。

采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

通用订货数据

类型	EL KSM 10.6 MM WS 30M	版本
订货号	2799270000	端子标记, 10.6 x 5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4064675261032	
数量	1 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 20/5/3.4	版本
订货号	0446100000	
GTIN (EAN)	4008190519742	
数量	10 ST	