


**PRO ECO 960W 24V 40A II**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



新型 PROeco 第二代电源可最大程度地提高自动化应用的可用性。该系列由 12 部分组成，并提供标准功能：高性能、高效率和适用于多种系统。三色 LED 可让用户轻松完成各种服务活动和 PROeco 设备的集成。该系列可与 DC UPS、电子负载监控和二极管模块一起配合使用，也适用于设置电源管理系统。紧凑的设计适合空间受限的应用，如现场扁平控制柜。

通用订货数据

版本	Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
订货号	<a href="#">302560000</a>
类型	PRO ECO 960W 24V 40A II
GTIN (EAN)	4099986951983
数量	1 items

## PRO ECO 960W 24V 40A II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E255651
证书号 (cULus)	E258476

## 尺寸和重量

深	150 mm	深度 (英寸)	5.9055 inch
高度	130 mm	高度 (英寸)	5.1181 inch
宽度	112 mm	宽度 (英寸)	4.4094 inch
净重	3110 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-25 °C...70 °C
启动	≥ -40 °C	湿度	5...95 % 相对湿度, 无凝结

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

## 额定数据UL

cURus 证书号	E255651
-----------	---------

## 输入

接线方式	螺钉联接	
AC 输入电压范围	85...264 V AC (降额 @ 100 V AC)	
建议后备熔丝	15 A / DI, 安全熔断器 20 A, Char.B 断路器 16...20 A, Char.C 断路器	
频率范围 交流	45...65 Hz	
额定输入电压	100...240 V AC / 120...340 V DC	
输入过压保护	压敏电阻	
输入熔丝	内部	
导线连接方式	螺钉联接	
输入电压范围 直流	110...370 V DC (derating at 120 V DC)	
相对于输入电压的电流消耗	电压类型	交流电
	输入电压	100 V
	输入电流	10.78 A
	电压类型	交流电
	输入电压	240 V
	输入电流	4.28 A
	电压类型	直流电
	输入电压	120 V
	输入电流	8.7 A
	电压类型	直流电

PRO ECO 960W 24V 40A II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

输入电压	370 V
输入电流	2.75 A
线路调节 (典型值)	1 %
输入电气强度最大值	300 V AC 15 s
名义功耗	1026.74 VA
接通电流 (典型值)	10 A
负载调节 (典型值)	2 %
最长启动时间	1 s

输出

输出功率	960 W	
最大余纹波	< 50 mVPP / 20 MHz 带宽	
接线方式	螺钉联接	
额定输出电压	24 V DC	
可拼接	是, 最大值3	
过载保护	是	
最大输出电压	28 V	
最小输出电压	22 V	
导线连接方式	螺钉联接	
输出电压, 备注	(可使用电位计调节)	
额定输出电流, 针对 U 额定	40 A @ 55 °C	
线路调节 (典型值)	1 %	
容性负载	无限制	
主线故障桥接超时	主线故障桥接超时, 最小值	26 ms
	输入电压类型	交流电
	输入电压	230 V
	输出电流	40 A
	输出电压	24 V
	主线故障桥接超时, 最小值	25 ms
	输入电压类型	交流电
	输入电压	120 V
	输出电流	40 A
	输出电压	24 V
反向电压保护	是	
U 条件下的持续输出电流标称	25 A @ 70 °C	
负载调节 (典型值)	2 %	
上升时间	≤ 100 ms	

通用参数

AC 故障桥接时间 @ I 额定	> 25 ms at 230 V AC / > 25 ms at 120 V AC	
效率	Typ.: 91,6% @ 120 V AC, Typ.: 93,9% @ 230 V AC	
湿度	5...95 % 相对湿度, 无凝结	
防护等级	IP20	
过压等级	II	
安装位置、安装提示	在导轨 TS 35 上	
外壳规格	金属, 耐腐蚀	
负载反向电压保护	30...35 V DC	
功率因数	典型功率系数	0.95
	输入电压	120 V
	环境温度	25 °C
	输出功率	960 W
	典型功率系数	0.95
	输入电压	230 V
	环境温度	25 °C
	输出功率	960 W
最大接地泄漏电流	3.5 mA	

## PRO ECO 960W 24V 40A II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

功率损耗, 空载	5 W
短路保护	是
功率损耗, 额定负载	70 W
工作海拔	≤ 5000 m (> 2000 m 时, 注意降额)
过热保护	是

## EMC / 冲击/振动

抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27	所有方向力值30g	噪声排放符合 EN55032	等级 B
抗干扰检查方式	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips), IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4	抗振动稳定性 IEC 60068-2-6	0.7 g

## 绝缘参数

过压等级	II	污染等级	2
防护等级	I, 带 PE 连接	输入/输出绝缘电压	4 kV
绝缘电压, 输出/对地	3 kV	绝缘电压 输出对地	0.5 kV

## 电气安全

电气机械设备	根据EN60204	低压保护	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
用于开关电源设备的安全变压器	符合 EN 61558-2-16 标准		

## 联接数据 (输入端)

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	3 用于 L/N/PE
直杆螺丝刀口尺寸	0.8 x 4.0	最大压接面积, AWG/kcmil	10 AWG
最小压接面积 AWG/kcmil	20 AWG	最大压接面积, 软导线	4 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 软导线	0.22 mm <sup>2</sup>	最大压接面积, 硬导线	6 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 硬导线	0.18 mm <sup>2</sup>	最小拧紧扭矩	0.5 Nm
剥离长度 (输入端)	8 mm	最大拧紧扭矩	0.6 Nm

## 联接数据 (输出端)

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	5 (+ + / - - -)
最大压接面积, AWG/kcmil	8 AWG	最小压接面积 AWG/kcmil	22 AWG
最大压接面积, 软导线	16 mm <sup>2</sup>	最小压接面积 软导线	0.5 mm <sup>2</sup>
最大压接面积, 硬导线	16 mm <sup>2</sup>	最小压接面积 硬导线	0.5 mm <sup>2</sup>
剥离长度 (输出端)	12 mm	拧紧扭力, 最小【输出】	1.2 Nm
螺丝刀刀头	1.0 x 5.5	拧紧扭力, 最大【输出】	2.2 Nm

## 联接数据 (信号)

导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值	1.5 mm <sup>2</sup>	Stripping length (Signal)	8 mm
最大压接面积, AWG/kcmil	14	单股导线的最小压接面积	0.2 mm <sup>2</sup>
单股导线的最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值	0.2 mm <sup>2</sup>
端子数 ]	2	最小接线面积, AWG/kcmil	28 mm <sup>2</sup>

**PRO ECO 960W 24V 40A II**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

信号通信

浮动触点	是	绿色 LED	工作电压 OK
触点负载 (常开触点)	max. 30 V DC / 1 A		

分类

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

PRO ECO 960W 24V 40A II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

图纸

www.weidmueller.com



Pay attention to polarity of DC connection

Status indicator and status relay

Operational status	Status LED	Relay contact (NO)
Fault-free operation: $U_{OUT} > 90\%$ of the set voltage	green	closed
Fault: $U_{OUT} \leq 85\%$ of the set voltage	red	opened
Overload pre-warning: $I_{OUT} > 90\%$ $I_N$ (tolerance: $\pm 5\%$ ) and $U_{OUT} > 90\%$ of the set voltage	yellow	closed



PRO ECO 960W 24V 40A II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl，槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	版本	
订货号	<a href="#">2749610000</a>	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm	
GTIN (EAN)	4050118896350		
数量	1 ST		

十字槽螺丝刀, Pozidrive型




VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl，槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIK SLIM PZ1 X 80	版本	
订货号	<a href="#">2749670000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm	
GTIN (EAN)	4050118896411		
数量	1 ST		

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/1 V0 GF SW	版本	
订货号	<a href="#">1478990000</a>	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 °C	
GTIN (EAN)	4050118286892		
数量	50 ST		

**PRO ECO 960W 24V 40A II**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	WEW 35/2 V0 GF SW	版本
订货号	<a href="#">1479000000</a>	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/1 SW	版本
订货号	<a href="#">1162600000</a>	固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248972630	
数量	50 ST	

安装



魏德米勒电源的安装配件。

通用订货数据

类型	MTA 45 MF	版本
订货号	<a href="#">1251310000</a>	Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN)	4050118042719	
数量	1 ST	