

SAISC-WDF-5-18/28-4/9CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多
 种直插式接头与电缆的总成。
 反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和
 7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M 12 接
 插件提供5种联接系统的方式
 压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术，导
 体被压接到触点，然后接合到触点载体中。导体和压接之
 间的联接具有抗振动性，且具有长期稳定性。
 压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	, M12, 针接插件
订货号	3025910000
类型	SAISC-WDF-5-18/28-4/9CG
GTIN (EAN)	4099986952867
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

净重	38.72 g
----	---------

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	Ni/Au	外壳基本材料	铜合金镀镍
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	最大电缆直径	9 mm
最小电缆直径	4 mm	触点材料	铜合金
额定电压	50 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时	插拔次数	≥ 250
污染等级	3	电缆接头	M 12
屏蔽连接	是	螺纹环材料	镀镍铜锌合金
外壳温度范围	-40 ... +85 °C		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	Crimp, SNAP IN	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	铜合金镀镍	联接螺纹	M12
触点材料	铜合金	插针镀层	Ni/Au
防护等级	IP67, 拧入时	插拔次数	≥ 250

标准


连接器标准	IEC 61076-2-101	轨道车防火	EN 45545 HL3
抗冲击和抗振保护根据	DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)		

分类


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

图纸


尺寸图



尺寸图



插针分配方案



安装开孔

