

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM标签采用热转印技术，提供出色的打印质量。可采用不同材料，且打印系统M-Print® PRO与Windows系统兼容，更方便用户使用。

- 高品质聚酯标签，多种颜色可选
- 良好的材料柔软性和较厚的粘黏层，使得THM GEW可用于有角或圆形物体上，如电缆或软管
- 卷装THM ET S7可用于标记西门子公司的Simatic 200S、S7-300和S7-400模块。
- 打印机自动定位标记号位置，保证在每个标签的中心打印。
- 使用THM MultiMark或THM MultiMark Plus热转印打印机打印标签

通用订货数据

订货号	3034810000
类型	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4099986991699
数量	4000 items

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	674 g		

通用数据

粘胶剂	橡胶粘胶剂	材料颜色 (阻抗编码)	9
打印类型	空白	打印工艺	热转印
宽度	8 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-29 °C
颜色编码	白色	卤素	是
基础材料	乙烯涂层棉织物	打印标志	无
标记区域大小	21.4 x 8 mm	每卷数量	4000

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	70 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	12 mm
最小电缆外径	1 mm	导线外径	1 - 12 mm

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		