MTS SPE 5/03 V T4 B T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















单对以太网 PCB 端子

适用于 PCB 的简单高效的 SPE 解决方案 特征和优点:

- 能够可靠地传输数据,在 10 Mbit/s 速率下最远可达 1,000 米
- 适用于所有工业物联网 (IIoT) 设备,轻松集成现场设备。SPE PCB 组件是标准化 SPE 连接器的经济型替代方案
- 可选配 PUSH IN(直插)、SNAP IN(卡扣式)或螺栓 连接方式,提供高水平的接触强度和抗振性
- 由于采用了适当的标记,组件的安装不会出现错误。
- PCB 端子块可以采用两极款用于非屏蔽应用,或采用三极款用于屏蔽应用
- 凭借"数据线供电"(PoDL) 功能,根据 IEEE 802.3bu 标准 功率传输可高达 50 W

通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 3, 焊脚长度 (I): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube		
订货号	<u>3095980000</u>		
类型	MTS SPE 5/03 V T4 B T		
GTIN (EAN)	4099987119436		
数量	31 items		
包装	Tube		

MTS SPE 5/03 V T4 B T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
でである。			
罙	13.2 mm	深度 (英寸)	0.5197 inch
高度	22.35 mm	高度 (英寸)	0.8799 inch
最低安装高度	18.85 mm	宽度	17.3 mm
『度 (英寸)	0.6811 inch	净重 	8.16 g
温度	,		,
不境温度 不境温度	-50 °C125 °C	安装温度	-50 °C to +70 °C
	,		,
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关	注物质 (SVHC)	
系统规格			
□ 192 米 f	2	旭即长度 (1)	2 E m==
回路数	3 工工 焊 按 联 按		3.5 mm
マ装在印刷线路板上	THT 焊接联接		0.197 "
」面端,属性 - 松油変	侧面封闭		+ 0.1 mm
新速率 3.457. 表 (7.15)	10 / 100 Mbps	每回路的焊脚数目	2
詳接孔直径 (D)	1.3 mm	目录册	T1-B
]距 P (单位:mm)	5.00 mm		IP20
上能类别	T1-B 10 / 100 Mbps		手动焊接,波峰炮
計规格	0.6 x 0.8 mm		
材数据			
7.4与 t-+ 业)	DA OT	新 名 护印	w 4
色缘材料 水色素 (42/0)	PA 9T		黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	<u> </u>
目比漏电起痕指数(CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	1
且燃等级符合 UL 94	V-0		铜合金
性点材料 ###	铜合金	插针镀层	镀锡
渡锡类型 3 京本社 沿 京	亚光	最低存放温度.	-25 °C
最高存放温度	55 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	120 °C		
包装 ————————————————————————————————————			<u> </u>
	Tube	VPE 长度	0.00 mm
VPE 宽度	0.00 mm	VPE 高度	0.00 mm
重要注意事项 重要注意事项	,		1
备注			
ン 米			
分类			
分类 ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643 EC002643	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002643 EC002643

编制日期 16.11.2025 10:28:17 MEZ

数据信息页

MTS SPE 5/03 V T4 B T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-46-01-01	ECLASS 12.0	27-46-01-01
ECLASS 13.0	27-46-01-01	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

MTS SPE 5/03 V T4 B T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸









