

**EM122-RTU-MID**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



探索我们拥有 MID 许可的优质电表。

- 符合欧洲计量器具指令 MID 2014/32/EU 的计量器具可满足能耗计费应用的法律要求。这为计量器具的操作员和终端消费者同时提供了法律保障。
- 我们的产品组合支持各种协议，如 Modbus RTU 和以太网以及 M-Bus，适用于楼宇自动化，可记录能源、用水和燃气消耗。

**通用订货数据**

版本	Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, 100 A, direct measurement, pulse output, Modbus RTU, MID approval
订货号	<a href="#">3099210000</a>
类型	EM122-RTU-MID
GTIN (EAN)	4099987133838
数量	1 items

## EM122-RTU-MID

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	66 mm	深度 (英寸)	2.5984 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	72 mm	宽度 (英寸)	2.8346 inch
净重	328.3 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-25 °C...55 °C
操作温度下的湿度	0...90 % (无凝结)	湿度	0...90 % (无凝结)

## 技术数据

显示值	电压, 当前测量值, 视在功率, 无功功率, 功率因数, 频率, 导入/导出有功功率需求, 总导入/导出有功电能, 总导入/导出无功电能, 总系统功率需求	类型	1-、3-相主电源的电压测量/显示, 100A, 直接测量, 脉冲输出, Modbus RTU, MID 认证
输入频率	50/ 60 Hz	显示	LCD
安装方式	DIN 导轨	防护等级	IP51
污染等级	2	输入功率系数	1 %
测量精度	等级 0.5	最大电流	100 A
监控显示 (监控)	LCD	测量范围, 电压 L-N, AC	3 x 230 V
测量范围, 电压 L-L, AC	400 V	过压等级	III
供电电压	230 V	三线系统	是
四线系统	是	取样频率 50/60 Hz	4.1 kHz
连续测量	是	每秒测量结果	100 ms
电流测量通道	3	电压测量的准确性	0.5 %
电流测量的准确性	0.5 %		

## 测量数据记录

软件 EM 配置工具

## 电压质量测量

短时中断 是

## 输入/输出

数字输出可配置	是	数字输入	0
数字输出	0	脉冲输出数量	2
温度输入	无		

## 通信

波特率	9600/19200/38400 bit/s	通讯	双向
奇偶性	奇, 无, 偶数	结束位	1, 2
寻址	1 - 247	接口	RS485
协议	Modbus RTU		

技术数据

www.weidmueller.com

测量电压输入

低电压网络	3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 1 phase 2 wire (L + N)	电压类型	交流电
最高频率	65 Hz	最低频率	45 Hz
电压测量的准确性	0.5 %	三线系统	是
测量范围, 电压 L-L, AC	400 V	测量范围, 电压 L-N, AC	3 x 230 V
四线系统	是		

测量电流输入

外壳基本材料	塑料材质	交流输入联接	直接在设备上
电流测量通道	3	电流测量的准确性	0.5 %
最大电流	100 A		

绝缘参数

抗冲击耐压	6 kV (1.2/50 µs)	过压等级	III
污染等级	2	精度等级	0.5
绝缘电压 输入或输出/电源	4 kVeff / 1 min.		

分类

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		