

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 开关, 开关分离器, 600V AC, 125A, 4 回路, 手动开关
订货号	3103180000
类型	AC SB M 125A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148382
数量	1 items

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	142 mm	深度 (英寸)	5.5905 inch
高度	320 mm	高度 (英寸)	12.5984 inch
宽度	205 mm	宽度 (英寸)	8.0709 inch
净重	1773 g		

温度

环境温度 -25 °C...55 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

保修

质保期 5年

基本信息

标准	IEC 60947-3	防护等级	IP65
安装位置	受保护的户外区域 (距离海边 > 1 公里)		

连接

设计为主开关	Yes	带预先组装电线的设备	No
--------	-----	------------	----

负载断路开关

电压类型	交流电	额定电压	415 V
额定电流	125 A	常闭触点数	0
额定主用主动负载断开电流	125 A	联接类型	螺钉联接
额定短路触发电流	2.1 kA	额定峰值耐受电流	2.5 kA
机械耐受等级	M2 (10000)	常开触点数	4

分类

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

标书规格表

详细描述	Load break Switch in polyester housing.
------	---

技术数据

Suitable for disconnection
on the AC side.

Number of poles: 4

Rated operational current
(I_e) (I_e):

- according to IEC (AC-21):

125 A

Rated operational voltage
(U_e):

- according to IEC: 415 V

Suitability for use:

Emergency Stop Switch:

No

Main Switch: Yes Number
of contacts normally open:

4

Number of contacts
normally closed: 0

Number of switching
positions: 2

Lockable: Yes

The switch is mounted
using 4 screws.

Protection class (IP): 65

Polyester housing with
knockouts for cable
glands.

Dimensions HxWxD:

320x205x142 mm.

Approved according to

Low-voltage Switchgear

and Controlgear: IEC

60947-3, DIN VDE 0660

Part 107 (EN 60947-3)

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

