

## IE-S1DS2VE0050T02T02-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



单对以太网是一种仅需要一对电线即可传输数据和电能的技术。

由此带来的好处将使 SPE 成为现场和其他领域的首选网络。单对以太网的优势

- 一致：单对以太网可实现从传感器到云的基于以太网的统一通信
- 面向未来：工业 4.0 和 IIoT 的核心技术
- 灵活：范围高达 1000 m, 传输特性高达 1 Gbps, 可跨应用程序使用
- 创新：更轻, 所需空间更少, 安装工作量更少

## 通用订货数据

版本	预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 5 m
订货号	<a href="#">3123990050</a>
类型	IE-S1DS2VE0050T02T02-E
GTIN (EAN)	4099987353854
数量	1 items

## IE-S1DS2VE0050T02T02-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

长度	5 m	长度 (英寸)	196.8504 inch
净重	176 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...80 °C
------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电气特性

电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小	2250 V DC	介电强度, 触点-触点	1000 V DC
绝缘电阻	≥ 500 MΩ	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3bu / cg 标准的 PoDL

## 右插头

插头, 右	SPE, IP20, 孔式端头, 笔直, 插头, 铸锌, 带屏蔽
-------	----------------------------------

## 左插头

插头, 左	SPE, IP20, 孔式端头, 笔直, 插头, 铸锌, 带屏蔽
-------	----------------------------------

## 插头

插头, 右	SPE, IP20, 孔式端头, 笔直, 插头, 铸锌, 带屏蔽	插头, 左	SPE, IP20, 孔式端头, 笔直, 插头, 铸锌, 带屏蔽
-------	----------------------------------	-------	----------------------------------

## 电缆电气属性

额定电压 (直流)	60 V	传输速率	10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
绝缘电阻	≥ 500 MΩ	目录册	T1-B
额定电流	3.5 A	耦合衰减 1 至 600 MHz	类型 I
测试电压: 线与线之间屏蔽	1 kV DC, 1 分钟	800 Hz 的电容	1.6 nF/km
电阻差别	2 %	特性阻抗	100 ± 15 Ω 在 20 MHz

## 电缆的机械和材料属性

防油	IRM 902/903 oil resistance test at (70°Cx4h)	颜色编码	黑色
卤素	是	弯曲半径	20 mm
阻燃性	FT1		

## 电缆结构

绞合线	7	护套颜色	黑色
截面积	2*AWG 22	屏蔽	STP
接线数量	2	绝缘	PE
最大护套直径	5.3 mm	最小护套直径	4.9 mm

**技术数据**

护套材料	PVC
全屏蔽	屏蔽编织铜导线
绝缘直径 2	1.65 mm

颜色编码	白/蓝
屏蔽编织覆盖	80 %

**分类**


ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECLASS 15.0	27-06-03-08

ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 14.0	27-06-03-08

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

分解图纸



Dimensional drawing

