数据信息页

CMA-A30-500-333MV-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

版本	初级电流: 500 A, 最大次级电流: , 负载: , 精度等级: 1	
订货号	<u>3154200000</u>	
类型	CMA-A30-500-333MV-1	
GTIN (EAN)	4099987646062	
数量	1 items	

目录日期/图纸 1

CMA-A30-500-333MV-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

事批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	57.4 mm	深度 (英寸)	2.2598 inch
深 高度	78.2 mm	 高度 (英寸)	3.0787 inch
^{同反}	65.4 mm	<u>同及(英寸)</u> 宽度 (英寸)	2.5748 inch
远及 直径	30 mm	 净重	294 g
^{直位} 温度	00 11111	/T主	204 9
存储温度		工作温度	-5 °C40 °C
技术特性			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IP20	测量精度	1%
初扩导级 额定持续热电流 Ithermal	1.2 x lnom	 标称频率	50 / 60 Hz
	1.2 X IIIOIII	אפינוינור	30 / 00 112
电气特性			
精度等级	1	初级电流	500 A
测量电压输入			
最高频率	60 Hz	最低频率	50 Hz
取向火华	00 HZ	取1000000000000000000000000000000000000	50 HZ
输入			
前入频率 前入频率	50/ 60 Hz		
绝缘参数			
精度等级	1	绝缘电压	3 kV / 1 min
	I		3 KV / 1 MIN
分类 			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

目录日期/图纸 2