
数据信息页

MHS 6/04 H T3 B T C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似





通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P（单位：mm）: 6.35 mm, 回路数: 4, 90°, Tube
订货号	3160580000
类型	MHS 6/04 H T3 B T C1
GTIN (EAN)	4099987676830
数量	15 items
产品数据	IEC: 1000 V / 47.2 A UL: 300 V / 26.5 A
包装	Tube

数据信息页

MHS 6/04 H T3 B T C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	13.4 mm	高度 (英寸)	0.5276 inch
最低安装高度	25 mm	宽度	32.95 mm
宽度 (英寸)	1.2972 inch	净重	0 g

温度

环境温度	-50 °C...120 °C

系统规格

产品系列	OMNIMATE 4.0	联接类型	板联接
安装在印刷线路板上	THT/THR 焊接联接	间距 P（单位：mm）	6.35 mm
间距 P（单位：inch）	0.250 "	出线方向	90°
回路数	4	每回路的焊脚数目	1
焊脚长度 (l)	3.2 mm	焊针规格	1.2 x 1.0 mm
焊接孔直径 (D)	1.7 mm	L1（mm）	19.05 mm
L1（inch）	0.750 "	层数	1
插针排数	1	防触电保护（按照DIN VDE57106）	手指安全保护
防触电保护（按照DIN VDE 0470）	IP 20	防护等级	IP20
通道电阻	≤5 mΩ	插拔次数	≥ 25
每极最大插入力	12 N	每极最大拉力	10 N

材料数据

绝缘材料	PA 9T	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	相比漏电起痕指数（CTI）	≤ 600
Moisture Level (MSL)	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插针材料	CuMg	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	最低存放温度.	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	125 °C		

额定数据符合 UL 1059 标准

额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	600 V
额定电压 (使用组 F / UL 1059)	1000 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	26.5 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059)	5 A		

额定数据符合 IEC 标准

额定电流，最少极数 (Tu = 20°C)	47.2 A	额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C)	41 A
额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C)	42.5 A	额定电流，最大极数 (Tu = 40°C)	36.8 A
额定电压，用于过电压等级（污染等级 II/2）	1000 V	额定电压，用于过电压等级（污染等级 III/2）	800 V
额定电压，用于过电压等级（污染等级 III/3）	630 V	额定冲击电压，用于过电压等级（污染等级 II/2）	6 V
额定冲击电压，用于过电压等级（污染等级 III/2）	6 kV	额定冲击电压，用于过电压等级（污染等级 III/3）	6 kV
最小爬电距离	9.6 mm	最小电气间隙	6.7 mm

重要注意事项

备注	• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch

MHS 6/04 H T3 B T C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		


MHS 6/04 H T3 B T C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

与插图相似



Dimensional drawing

