
数据信息页

A4C 2.5 EM D1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



保险接线端子与组件接线端子可将保护元件和功能元件直接集成到端子条中。保险接线端子内置保险丝座，能可靠保护电路免受过载损害，是控制与配电系统的理想选择。组件接线端子可将二极管、电阻器或 LED 等电子元件直接集成到接线中。这有助于以节省空间且布局清晰的方式实现开关功能和信号隔离。两类接线端子共同确保了更高的安全性、便于维护，并实现紧凑型功能导向的安装。

通用订货数据

版本	组件接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 500 V, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 1, TS 35
订货号	3170170000
类型	A4C 2.5 EM D1
GTIN (EAN)	4099987834551
数量	50 items

数据信息页

A4C 2.5 EM D1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	

尺寸和重量

宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
净重	9.52 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最低持续使用温度	-60 °C
最高持续使用温度	130 °C		

其它技术参数

开放端	右方	固定类型	TS 35
防爆版	不	安装方式	TS 35

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3	连接方向	上方
剥线长度	10 mm	联接类型 2	PUSH IN
联接类型	PUSH IN	联接点数量	4
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm		

安装部件

元件类型	二极管	
组件1	二极管1N 4007	
电压安装部件	1300 V	
电流安装部件	1 A	
组件二极管	二极管类型	1N4007

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

熔断器型接线端子

显示	无 LED灯

系统特征值

必须的端板	是	电位数量	1
层数	1	每层压接点数量	4
层，内部桥接	无	安装导轨已装备	TS 35
N功能	无	PE 功能	无
PEN功能	无		

数据信息页

A4C 2.5 EM D1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用的

标准	符合 IEC 60947-7-1 标准	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	2.5 mm²	额定电压	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	0.5 A
连接最大导线的电流	0.5 A	标准	符合 IEC 60947-7-1 标准
功率损耗 (IEC 60947-7-x)	0.77 W	过压等级	III
污染等级	3		

分类

ETIM 8.0	EC000903	ETIM 9.0	EC000903
ETIM 10.0	EC000903	ECLASS 14.0	27-25-01-14
ECLASS 15.0	27-25-01-14		