


## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

版本	外壳型材, RS 100 黑色, 管路凹槽, 宽度: 2000 mm
订货号	<a href="#">4352940000</a>
类型	PF RS 100 BK 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945511
数量	2 M

## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	19 mm	深度 (英寸)	0.748 inch
高度	104 mm	高度 (英寸)	4.0945 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	525 g		

## 温度

工作温度	-15 °C...40 °C
------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	聚氯乙烯
表面处理	未处理的	基础材料	PVC

## 常规数据

颜色编码	黑色	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 9011	密封选项	无

## 重要注意事项

## 产品信息

盖板和挡板有 3 种高度可供选择：  
无盖板导轨安装方式 : TS32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40.5 mm  
矮盖板导轨安装方式 : TS32 = 89 mm, TS35x7.5 = 84.5 mm  
高盖板导轨安装方式 : TS32 = 121 mm, TS35x7.5 = 116.5 mm  
无盖板/矮盖板/高盖板直接安装方式 : 24 / 69 / 99 mm  
PCB 规格：  
厚度 : 1.6 ( $\pm 0.2$ ) mm, 厚度 : 100 (+0.5) mm  
RS 段尺寸 = PCB 长度 - 4.5 mm  
ADP 段尺寸 = PCB 长度 - 1 mm  
示例：  
PCB 长度为 160 mm, RS = 155.5 mm, ADP = 159 mm

## 分类


ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**PF RS 100 BK 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## AP 100 D - 隔板直接安装



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	AP 100 D BK	版本
订货号	<a href="#">1189870000</a>	端板, RS 100 黑色, 两侧直接安装端板, 宽度: 22 mm
GTIN (EAN)	4050118159936	
数量	20 ST	

## AP 111 D - 隔板直接安装，与大型盖板配合使用



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	AP 111 D BK	版本
订货号	<a href="#">1189880000</a>	端板, RS 100 黑色, 两侧直接安装端板, 宽度: 22 mm
GTIN (EAN)	4050118159929	
数量	10 ST	

## AP 100 - 隔板



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	AP 100 BK	版本
订货号	<a href="#">1057540000</a>	端板, RS 100 黑色, 两侧端板, 宽度: 27.2 mm
GTIN (EAN)	4032248799688	
数量	20 ST	

## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## AP 111 - 隔板与大型盖板配合使用



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。


型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	AP 111 BK	版本
订货号	<a href="#">1189900000</a>	端板, RS 100 黑色, 两侧端板, 宽度: 27.2 mm
GTIN (EAN)	4050118159943	
数量	10 ST	

## RF 180 - 卡脚



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。


型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	RF 180 BK	版本
订货号	<a href="#">1057530000</a>	固定夹脚, RS 80, RS 90, RS 100 黑色, 用于 RS80/90/100 的固定夹
GTIN (EAN)	4032248799671	
数量	20 ST	

## ADP 11 - 中型盖板



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	ADP 11	版本
订货号	<a href="#">4169330000</a>	盖板剖面, RS 100 透明, 封盖型材高等高度, 宽度: 2000 mm
GTIN (EAN)	4008190229030	
数量	2 M	


## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## RS 100 - 外壳型材



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	PTSC KB40X14	版本
订货号	<a href="#">4019420000</a>	安装螺钉 (端子) , 0.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 16.9 mm, 高度: 7
GTIN (EAN)	4008190243029	mm
数量	100 ST	