

## PAC-S300-RV24-V1-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

### 通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">7789210030</a>               |
| 类型         | PAC-S300-RV24-V1-3M                      |
| GTIN (EAN) | 8430243963930                            |
| 数量         | 1 items                                  |

## PAC-S300-RV24-V1-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 453 g

## 温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 通用参数

|        |                          |           |                                            |
|--------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 电缆长度   | 3 m                      | 适用于       | 数字信号                                       |
| 基础材料   | PVC                      | 电缆        | 电缆 LiYY                                    |
| 接口连接器  | WEIDMUELLER RSV 24P MALE | 最小回路数     | 24 回路                                      |
| 电缆外径   | 9.2 - 1 mm               | PLC 侧接连接器 | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup>     |           |                                            |

## 电气数据

|           |           |        |                     |
|-----------|-----------|--------|---------------------|
| 最大总电流     | 3 A       | 耐压测试   | 1 kV/1s             |
| 每路允许的最大电流 | 1 A       | 额定电压   | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| 导线电阻      | ≤ 80 mΩ/m | 导线载流能力 | 300 pF/m            |
| 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m  |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |