

PAC-MIMQ-HE20-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。 电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">7789681040</a>               |
| 类型         | PAC-MIMQ-HE20-V0-4M                      |
| GTIN (EAN) | 4099986638396                            |
| 数量         | 1 items                                  |

## PAC-MIMQ-HE20-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 860 g |
|----|-------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                       |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|        |            |           |                    |
|--------|------------|-----------|--------------------|
| 电缆长度   | 4 m        | 基础材料      | PVC                |
| 电缆     | 电缆 LiYY    | 接口连接器     | 2X 扁平电缆接头 HE10 20P |
| 电缆外径   | 8.6 - 1 mm | PLC 侧接连接器 | FCN CONNECTOR 40P  |
| 导线压接面积 | 0.25 mm²   |           |                    |

## 电气数据

|        |                   |           |          |
|--------|-------------------|-----------|----------|
| 最大总电流  | 3 A               | 每路允许的最大电流 | 1 A      |
| 额定电压   | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 导线电阻      | ≤ 80mΩ/m |
| 导线载流能力 | 300 pF/m          | 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |