

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

## 通用订货数据

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 订货号        | 7789842050                           |
| 类型         | <a href="#">PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986635197                        |
| 数量         | 1 items                              |

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 1001 g |
|----|--------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 通用参数

|           |                            |        |                      |
|-----------|----------------------------|--------|----------------------|
| 电缆长度      | 5 m                        | 适用于    | 数字信号                 |
| 基础材料      | PVC                        | 电缆     | 电缆 LiYY              |
| 最小回路数     | 36 回路                      | 电缆外径   | 11.2 - 1 mm          |
| PLC 侧接连接器 | GEFANUC IC694TBS032<br>36P | 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## 电气数据

|       |           |      |                       |
|-------|-----------|------|-----------------------|
| 最大总电流 | 0.125 A   | 耐压测试 | 1 KV/1s               |
| 导线电阻  | ≤ 80 mΩ/m | 工作电压 | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |

## 额定数据 UL

|       |         |
|-------|---------|
| 最大总电流 | 0.125 A |
|-------|---------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |