数据信息页

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

耐火接线盒 E30、E60 和 E90
坚固接线盒，用于在火灾情况下为紧急系统安全供电，用于地下、地铁、铁路和公路隧道的紧急照明，最长可达 90 分钟，符合 DIN4102-04。Klippon® POK 和 Klippon® STB 系列接线盒适用于具有耐腐蚀、耐冲击和高防护要求的
特点：
• 可根据客户要求提供多种设计
• 根据 DIN 4102-04进行测试和认证（E30、E60 和 E90）——详情请参见"制造商声明"
• Klippon®产品的高品质是通过使用验证的。

通用订货数据

版本	Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 255 mm, 深: 120 mm, 基础材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 灰色, 浅灰
订货号	8000052518
类型	KLIPPON POK 252512 M25 E60
GTIN (EAN)	4064675360391
数量	1 items

数据信息页

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	120 mm	深度 (英寸)	4.7244 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
最低安装高度	120 mm	宽度	255 mm
宽度 (英寸)	10.0394 inch	安装尺寸 - 高度	200 mm
安装宽度	235 mm	净重	4364.37 g

温度

工作温度	-20 °C...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

水平装配

SAKK 10	8	可用保险丝架	无

材料数据

表面处理	未处理的	基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯

常规数据

颜色编码	灰色, 浅灰	防护等级	IP66
比色表 (相似)	RAL 7035		

外壳

基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯	开孔 A 侧	2 x M25
开孔 B 侧	1 x M25		

标准特征

参考产品	KLIPPON POK 252512, TS 32X15 2M/ST/ZN, SAKK 10, QL 2 SAKK10, KISC M3X20.5/10 EK4, AP SAKK4/10 KER/WS, MEW 1/32, WS 8/8 MM WS, VG M25-K67, GWDR M25-NP, SKMU M25 - K GR

重要注意事项

产品信息	DIN 4102-12 最高防火级别达 E60，具体级别取决于具体配置/安装（详情可参见"下载"中的"制造商声明"） 接线盒可用于功能整合，作为 4 电位电缆分线盒。

数据信息页

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

与插图相似