


PV 232S0F4CXXV0O3TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



发电机接线盒的标准产品组合。

保护和监控光伏电站的支路。

魏德米勒为光伏电站开发了一套完整的标准 PV DC 发电机接线盒产品组合。这些产品旨在以高效且有竞争力的方式涵盖针对此类用途的最常用解决方案。从 6 到 32 个输入，我们的 X 世代为受监控和不受监控的发电机接线盒提供了一系列产品，让我们的客户从魏德米勒'的经验和质量承诺中获益。Gen X

通用订货数据

版本	光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 1500 V, 带保险丝支架, 电涌保护器 II, 电缆接头, 用于壁式安装, 开关分离器, 肖像, 中央逆变器
订货号	8000060710
类型	PV 232S0F4CXXV0O3TXPX15PWW
GTIN (EAN)	8430243416139
数量	1 items

PV 232S0F4CXXV003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	300 mm	深度 (英寸)	11.811 inch
高度	847 mm	高度 (英寸)	33.3464 inch
宽度	636 mm	宽度 (英寸)	25.0393 inch
净重	21856.94 g		

温度

环境温度	-20 °C...50 °C	工作温度	-20°C to +50 °C
------	----------------	------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

外壳

安装方式	墙体安装	防护等级	IP65
------	------	------	------

标准

标准	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
----	-------------------------------------

直流 分路监控

监控功能	未受监控
------	------

直流电性能

额定电压	1500 V	交流开关容量	400 A (DC21B 1500 V)
接地	直接在 VPU	过压保护 直流端	1500 V, II 类, 不带远程触点

直流输入

熔丝	10 x 85 mm
保险装置	15 A, 16 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A
直流 输入端口数	32
线的带保险丝各极	+/-
联接类型 直流输入电缆	电缆接头
联接 直流输入电缆 (-)	螺钉联接
Fuse-link 通讯标准	gPV (EN 60269-6)
功能接地连接器	电缆入口
	电缆进线数量 1
	最小电缆直径 6 mm
	最大电缆直径 12 mm
	联接类型 M20 电缆螺旋连接
直流输入 + & -	导线连接
	联接类型 M16 电缆螺旋连接

PV 232S0F4CXXV003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

联接 直流输入电缆 (+)	螺钉联接	电缆入口	电缆进线数量	64
熔丝型号	空熔断器架		最小电缆直径	6 mm
熔断器位置	仅在正输入中		最大电缆直径	8 mm

保险丝类型 空熔断器架

直流输出

直流输出电缆联接	M12 螺栓和螺母联接		
直流输出 + & -	导线连接	联接类型	M40 电缆螺旋连接
		导线截面积, 最小值	22 mm ²
		导线截面积, 最大值	32 mm ²

直流输出数目 2
 负载断路开关有辅助触点 无

保修

质保期	5年
-----	----

分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 232S0F4CXXV003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



PV 232S0F4CXXV0O3TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸