

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



耐火接线盒 E30、E60 和 E90

坚固接线盒，用于在火灾情况下为紧急系统安全供电，用于地下、地铁、铁路和公路隧道的紧急照明，最长可达 90 分钟，符合 DIN4102-04。Klippon® POK 和 Klippon® STB 系列接线盒适用于具有耐腐蚀、耐冲击和高防护要求的

特点：

- 可根据客户要求提供多种设计
- 根据 DIN 4102-04进行测试和认证（E30、E60 和 E90）——详情请参见“制造商声明”
- Klippon®产品的高品质是通过使用验证的。

通用订货数据

版本	Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 255 mm, 深: 120 mm, 基础材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰
订货号	8000052636
类型	KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
GTIN (EAN)	4064675362319
数量	1 items

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	120 mm	深度 (英寸)	4.7244 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
最低安装高度	120 mm	宽度	255 mm
宽度 (英寸)	10.0394 inch	安装尺寸 - 高度	200 mm
安装宽度	235 mm	净重	4743.57 g

温度

工作温度 -20 °C...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

水平装配

SAKK 10 8 可用保险丝架 是

材料数据

表面处理 未处理的 基础材料 玻璃纤维-增强型聚酯

常规数据

颜色编码 浅灰 防护等级 IP66
比色表 (相似) RAL 7035

外壳

基础材料 玻璃纤维-增强型聚酯 开孔 A 侧 1 x M25
开孔 B 侧 2 x M25

标准特征

参考产品 [KLIPPON POK 252512](#),
[TS 32X15 2M/ST/ZN](#),
[TS 35X15 2M/ST/ZN](#),
[SAKK 10](#), [OL 2 SAKK10](#),
[KISC M3X20.5/10 EK4](#),
[AP SAKK4/10 KER/WS](#),
[MEW 1/32](#), [WS 8/8 MM](#)
[WS](#), [VG M25-K67](#), [GWDR](#)
[M25-NP](#), [SKMU M25 - K](#)
[GR](#)

重要注意事项

产品信息 DIN 4102-12 最高防火级别达 E60, 具体级别取决于具体配置/安装 (详情可参见“下载”中的“制造商声明”)

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

接线盒可用于功能整合，作为 4 电位电缆分线盒。

分类

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

与插图相似

