

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装,可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置,包括所有相关的附件,以及一个完整的包装中的标签。

通用订货数据

	开关测试型端子, 深褐, 蓝色, 绿/黄, 6 mm², 30 A, 500 V, 联接点数量: 22, 层数: 1
订货号	8000082524
类型	LST_CTVT_3PHASEPEWTTB
GTIN (EAN)	4064675568568
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
尺寸和重量				
₹	79 mm	深度 (英寸)	3.1102 inch	
<u>▼</u>	100 mm	<u>^^</u>	3.937 inch	
^{可及}	105 mm	 	4.1338 inch	
^{0.皮} 争重	400 g	<u> </u>	4. 1330 IIICII	
. <u> </u>	.00 9			
皿皮				
字储温度	-25 °C55 °C	最小持续工作温度	-60 °C	
最大持续工作温度	130 °C			
不保产品合规				
) 110 A 101 h +	△-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 			
RoHS 合规状态 REACH SVHC		合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
	小吃炒 U.1 WI% 的高度	え入/工物原(30116)		
其它技术参数				
干放端	关闭的	安装方式	直接卡在导轨上	
可压接导线 (额定联接)				
测量规 按照 60 947-1 标准	A4	导线最大压接面积 AWG	AWG 8	
则重观 按照 60 947-1 标准 			12 mm	
#按刀吗			10 mm ²	
对这点效量 E接范围,最小	0.5 mm ²		0.8 x 4.0mm	
B线最小压接面积 AWG	AWG 22	 导线连接截面积,多股细导线,带管状		
	・ 学状端 0.5 mm²		端 6 mm²	
头 DIN 46228/4,最小		头 DIN 46228/1,最大		
导线连接截面积,多股细导线,带管 4 DIN 46228/1,最小	管状端 0.5 mm²	最大压接面积 软导线	10 mm ²	
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	接线截面积,多股线,最大	10 mm ²	
接线截面积,多股线,最小	0.5 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	10 mm ²	
异线连接截面积,单股硬导线,最小	\ 0.5 mm²	接线截面积,多股细导线,最小	0.5 mm ²	
材料参数				
基础材料	Wemid		深褐, 蓝色, 绿/黄	
整吨1974 触发元件颜色	授色	 阻燃等级符合 UL 94	V-0	
系统特征值				
N CT LL MILE	_	- 12 W. E.		
必须的端板 ■ ***	五	电位数量 	4 TC 25, TC 22	
层数	1 是	安装导轨已装备	TS 35, TS 32	
	<u></u>			
<u>通用的</u>				
导线最大压接面积 AWG	AWG 8	导线最小压接面积 AWG	AWG 22	
示准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35, TS 32	
• •		2323 W W = 23H		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 13.0 ECLASS 15.0

额定数据			
	<u> </u>		
额定横截面	6 mm²	额定电压	500 V
	500 V	 额定电流	30 A
最大电流 最大电流	30 A	 标准	IEC 60947-7-1
 额定浪涌电压	6 kV	 过压等级	III
	3		
,,,,,			·
ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09

27-25-01-09



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



