PV 220S0F3CXXV0O0TXPX15PWW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

























发电机接线盒的标准产品组合。

保护和监控光伏电站的支路。

魏德米勒为光伏电站开发了一套完整的标准 PV DC 发电机接线盒产品组合。这些产品旨在以高效且有竞争力的方式涵盖针对此类用途的最常用解决方案。从 6 到 32 个输入,我们的 X 世代为受监控和不受监控的发电机接线盒提供了一系列产品,让我们的客户从魏德米勒'的经验和质量承诺中获益。 Gen X

通用订货数据

版本	光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 1500 V, 带保险丝支架, 电涌保护器 II, 电缆接头, 用于壁式安装, 开关分离器, 肖像, 中央逆变器
订货号	8000124332
类型	PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW
GTIN (EAN)	4099986891593
数量	1 items



PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
MAMID 认证				
	ϵ			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
	300 mm	深度 (英寸)		11.811 inch
···· 高度	847 mm	 高度 (英寸)		33.3464 inch
宽度	636 mm	宽度 (英寸)		25.0393 inch
净重	31400 g			
温度	,			
环境温度	-20 °C45 °C	工作温度		-20°C to +45 °C
环保产品合规				
	A 1- / - 111			
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	1d28ada4-1634-4382	-8635-45f6353a6574		
外壳 ————————————————————————————————————				
安装方式	造体安装 造体安装	防护等级		IP65
标准				
标准	EN 61439-2:2011, IEC			
10.45	61439-2 ed 3.0			
直流 分路监控				
监控功能	未受监控			
直流电性能				
年ウル 区	4500 V	** * ***		400 A (D004D 4500)()
额定电压	1500 V	交流开关容量 		400 A (DC21B 1500 V)
接地 ————————————————————————————————————	直接在 VPU	过压保护 直流端		1500 V 类型Ⅱ 带远程触点
直流输入				
熔丝	10 x 85 mm			
保险装置	15 A, 16 A, 20 A, 25 A	, 30 A, 32 A		
直流 输入端口数	20			
线的带保险丝各极	+/-			
联接类型 直流输入电缆	电缆接头			
联接 直流输入电缆(-)	螺钉联接			
Fuse-link 通讯标准	gPV (EN 60269-6)			
功能接地连接器	电缆入口		电缆进线数量	1
			最小电缆直径	6 mm
			最大电缆直径	12 mm
	导线连接		联接类型	M20 电缆螺旋连接

目录日期/图纸 2



PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

输入数	20		
导管进线数	43		
直流输入 + & -	导线连接	联接类型	M16 电缆螺旋连接
	电缆入口	电缆进线数量	40
		最小电缆直径	5 mm
		最大电缆直径	10 mm
联接 直流输入电缆(+)	螺钉联接		
熔丝型号	空熔断器架		
熔断器位置	正输入和负输入		
保险丝类型	空熔断器架		

直流输出

直流输出电缆联接	M12 螺栓和螺母联接		
	导线连接	联接类型	M40 电缆螺旋连接
		导线截面积,最小值	150 mm²
		导线截面积,最大值	300 mm ²
直流输出数目	2		
负载断路开关有辅助触点	无		

保修

质保期	5年

分类

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

目录日期/图纸 3

PV 220S0F3CXXV000TXPX15PWW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸









PV 220S0F3CXXV0O0TXPX15PWW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

