


PV 118SXFXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



多个 MPPT 支路逆变器的标准产品组合

保护支路和逆变器免受过电压的损害。

无论是屋顶上的还是大型公用设施中的光伏系统，对于光伏发电站安装的顺利运行来说，保护长电缆和支路逆变器输入 (MPPT) 均至关重要。为此，魏德米勒开发了一个包括一系列不同控制柜的产品组合，可以帮助保护电缆和/或逆变器的支路直流输入端免受潜在过电压的影响。这些解决方案使安装人员和开发人员受益于魏德米勒在光伏 PV 领域的经验及其对质量标准的承诺。Multi-MMPT

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 1500 V, 浪涌保护 I / II, WM4C, 用于壁式安装, 景观, 组串式逆变器, 9 MPP's |
| 订货号 | 8000126426 |
| 类型 | PV 118SXFXXV101TXPX15LWW |
| GTIN (EAN) | 4099986907355 |
| 数量 | 1 items |

PV 118SXFCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|--------------|
| 深 | 300 mm | 深度 (英寸) | 11.811 inch |
| 高度 | 536 mm | 高度 (英寸) | 21.1023 inch |
| 宽度 | 747 mm | 宽度 (英寸) | 29.4094 inch |
| 净重 | 18000 g | | |

温度

环境温度 -20 °C...45 °C 工作温度 -20°C to +45°C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

外壳

安装方式 墙体安装 防护等级 IP65

标准

标准 IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020

直流 分路监控

监控功能 未受监控

直流电性能

| | | | |
|----------|-------------------------|----|---------|
| 额定电压 | 1500 V | 接地 | 直接在 VPU |
| 过压保护 直流端 | 1500 V, I + II 类, 带远程触点 | | |

直流输入

| | | | |
|----------------|-------------|--------|-------|
| 直流 输入端口数 | 18 | | |
| 联接类型 直流输入电缆 | WM4C 接插件 | | |
| 联接 直流输入电缆 (-) | WM4C 接插件 | | |
| 最大功率点 (MPP) 数量 | 9 | | |
| 功能接地连接器 | 电缆入口 | 电缆进线数量 | 1 |
| | | 最小电缆直径 | 6 mm |
| | | 最大电缆直径 | 12 mm |
| | 导线连接 | 联接类型 | 螺钉联接 |
| 输入数 | 18 | | |
| 导管进线数 | 3 | | |
| 联接 直流输入电缆 (+) | WM4C 接插件 | | |
| 熔丝型号 | 无备用熔断器和熔断器架 | | |

PV 118SXFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

保险丝类型 无备用熔断器和熔断器架

直流输出

| | | | |
|----------|----------|-------------|----------|
| 直流输出电缆联接 | WM4C 接插件 | 联接类型 直流输出电缆 | WM4C 接插件 |
| 直流输出数目 | 18 | | |

保修

质保期 5年

分类

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECCLASS 15.0 | 22-57-02-92 | | |

PV 118SXFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸