

## MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### MiBridge 解决方案。

迁移适配器 - HIMA HiQuad。

利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从 HIMA HiQuad 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 U-REMOTE 模块。

### 通用订货数据

订货号	8000147254
类型	<a href="#">MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION</a>
GTIN (EAN)	4099987172974
数量	ST

**MBGE ADPT HIMA B, Z VERSION**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	71.4 mm
高度	127 mm
宽度	19.9 mm
净重	99.99 g

深度 (英寸)	2.811 inch
高度 (英寸)	5 inch
宽度 (英寸)	0.7835 inch

**温度**

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

**额定数据 UL**

最大 UL 存储温度	70 °C
最大 UL 工作温度	50 °C
额定电流 I <sub>最大</sub>	20 A

最小 UL 工作温度	-20 °C
最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电压 UN	125 V

**连接参数**

回路数 (控制侧)	32 针	现场侧连接	1756 Control Logix connector
-----------	------	-------	------------------------------

**连接参数**

现场侧连接	1756 Control Logix connector	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
-------	------------------------------	-------	-----------------

**测量数据**

工作电压	125 V	每个通道的最大电流	2 A
总额定电流	20 A		

**绝缘参数 (EN50178)**

额定电压	150 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	1.5 kV
隔离测试交流电压	0.82 kV		

**分类**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

图纸

