

CRMKIT P 24VAC 4CO L/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | , 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 7 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置 |
| 订货号 | 8000158967 |
| 类型 | CRMKIT P 24VAC 4CO L/PB UL |
| GTIN (EAN) | 4099987370943 |
| 数量 | 10 items |

CRMKIT P 24VAC 4CO L/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 72.5 mm | 深度 (英寸) | 2.8543 inch |
| 高度 | 97 mm | 高度 (英寸) | 3.8189 inch |
| 宽度 | 31 mm | 宽度 (英寸) | 1.2205 inch |
| 净重 | 1048.6 g | | |

温度

| | | | |
|------|--|------|----------------|
| 存储温度 | | 环境温度 | -20 °C...70 °C |
| 工作温度 | | | |

控制侧

| | | | |
|------------|---------|---------------------|--------------|
| 额定控制电压 | 24 V AC | 交流额定电流 | 72.6 mA |
| 额定功率 | 1.8 VA | 线圈电阻 | 158 Ω ± 10 % |
| 状态显示 | 绿色 LED | 替换继电器的线圈电压有别于额定控制电压 | |
| 替换继电器的线圈电压 | 24 V AC | | |

负载侧

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 额定开关电压 | 250 V AC | 持续电流 | 7 A |
| 最大开关电压, 交流 | 250 V | 最大开关电压, 直流 | 250 V |
| 浪涌电流 | 16 A / 20 ms | 最大交流开关容量 (阻性) | 1500 |
| 最大直流开关容量 (阻性) | 168 W @ 24 V | 动作延时 | ≤ 20 ms |
| 断开延时 | ≤ 12 ms | 触点类型 | 4 CO contact (AgNi) |
| 机械使用寿命 | 2 x 10 ⁷ 开关循环 | 最小切换功率 | 100 mA @ 5 V, 10 mA @ 12 V |

基本信息

| | | | |
|------------|-----------------|------|--|
| 工作海拔 | ≤ 2000 m, 高于海平面 | | |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | | |
| 测试按钮可用 | 可配置 | | |
| 测试按钮版本 | 带锁测试按钮, 点动测试按钮 | | |
| 机械开关位置指示器 | 是 | | |
| 颜色编码 | 黑色 | | |
| UL94阻燃等级组件 | 组件 | 套筒 | |
| | UL94阻燃等级 | V-0 | |
| | 组件 | 继电器盖 | |
| | UL94阻燃等级 | V-2 | |

绝缘设计

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| 污染等级 | 2 | 过压等级 | II |
| 控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4 kVeff / 1 Min | 相邻触点的介电强度 | 3 kVeff / 1 Min. |
| 安装导轨的介电强度 | 3 kVeff / 1 min. | 抗冲击耐压 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
| 防护等级 | IP20 | | |

联接参数

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 导线连接方式 | PUSH IN | 额定连接下的裸线长度 | 8 mm |
| 额定连接下的压接范围 | 1.5 mm ² | 压接范围, 最小 | 0.5 mm ² |
| 压接范围, 最大 | 1.5 mm ² | 单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm ² |
| 单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 20 | 单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 16 |
| 双极管状端头 最大导线横截面 | 1.5 mm ² | 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |

CRMKIT P 24VAC 4CO L/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |